

3YAAA4313

室内機

据付板

240

243

6.5

6.0

5

4.7

840

288

空気吹出口

左右風向板

上下風向板

フロントパネル

上面グリル

1.46

1.35

50

50

室内機サービススペース

ワイヤレスリモコン

197

61

22

背面図

170

500

170

70

70

約55

約420

約70

ドレンホース

ツユトイ

※換引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。

ドレンキャップ接続口

細径配管(φ6.35)接続用

太径配管(φ12.7)接続用

電源コード

接続ケーブル

据付板

天井面(回縁)

4.7

20.2

6.0

12.8

22.8

6.0

28.2

据付板

天井面(回縁)

170

50

50以上

(ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です。)

21.7

410

500

80

本体中心線

壁穴φ65

ドレンホース

埋込ボルト用穴(左右)10.5x20

ボードアンカー用切欠穴(左右)

27.5

191.2

27.3

236.5

70

600

710

840

55

65

55

65

3.6

41.6

4.5

仕様表

| 項目             |           | 形式        | 室内機                              | 室外機          |
|----------------|-----------|-----------|----------------------------------|--------------|
| 電源             |           | (50/60Hz) | RAS-631RX2V5                     | RAC-631RX2V5 |
| 電圧             |           |           | 単相200V                           |              |
| 冷凍装置           | 圧縮機出力     | (W)       | —                                | 1000         |
|                | 熱交換器フィン形状 |           | 細幅スリット                           | コルゲート        |
|                | 冷媒制御装置    |           | —                                | 電動膨張弁        |
|                | 冷媒切換装置    |           | —                                | 四方弁          |
|                | 冷媒種類      |           | フロン R410A                        |              |
| 送風装置           | 封入量       | (g)       | 1500                             | 8            |
|                | 過負荷保護装置   |           | 自動復帰形                            |              |
|                | 配管接続方式    |           | フレア                              |              |
|                | 配管パイプ径    | 細径(外径φmm) | φ6.35                            | φ12.7        |
| 送風装置           | 配管セット     |           | P-45VR                           |              |
|                | ファンモータ出力  | (W)       | 25                               | 40           |
|                | ファン種類     |           | 貫流ファン                            | プロペラファン      |
|                | 風量        | 強風(冷房・暖房) | 900・930                          | 2,410・2,340  |
| 電気特性           | 風量        | 弱風        | 630・750                          | —            |
|                | 風量        | 微風        | 510・620                          | —            |
|                | 運転電流      | 冷房        | 12.0                             | —            |
|                | 電圧        | 暖房        | ヒータ ON                           | —            |
| 消費電力           | 電圧        | 暖房        | ヒータ OFF                          | 9.6          |
|                | 冷房        | ヒータ ON    | 2370(90～2500)                    | —            |
|                | 暖房        | ヒータ OFF   | 1900(90～2760)                    | —            |
|                | 力率        | 冷房        | 99                               | —            |
| 始動電流           | 電圧        | 暖房        | 99                               | —            |
|                | 電圧        | 暖房        | ヒータ ON                           | 12.0         |
|                | 電圧        | 暖房        | ヒータ OFF                          | 9.6          |
|                | 接続ケーブルの本数 |           | 4                                | —            |
| 電源プラグ          | 容量(V-A)   |           | 250V-15A                         | —            |
|                | 形状        |           | ㊦                                | —            |
|                | 冷房能力      | (kW)      | 6.3(0.9～6.5)                     | —            |
|                | 除湿能力      | (ℓ/h)     | 3.7                              | —            |
| 暖房特性           | 冷房のめやす    |           | 17～26畳(29～43㎡)                   | —            |
|                | 暖房能力      | ヒータ ON    | —                                | —            |
|                | 暖房能力      | ヒータ OFF   | 7.5(0.9～9.8)                     | —            |
|                | 電気ヒーター    | 低温        | 7.1                              | —            |
| 機能             | 暖房のめやす    |           | 17～21畳(27～34㎡)                   | —            |
|                | 据付方式      |           | 背面引掛                             | —            |
|                | 主操作スイッチ   |           | プッシュボタン(ワイヤレス)RAR-2U1            | —            |
|                | 表示ランプ     |           | 運転モニター・タイマー・カビ見張・マイナスイオン・オートクリーン | —            |
| 色調(近似マンセルN.O.) | 風速切換      |           | 自動, 強風, 弱風, 微風, 静                | —            |
|                | 高         |           | 298                              | 600          |
|                | 幅         |           | 840                              | 792+95       |
|                | 奥行        |           | 240+3                            | 299+46       |
| 騒音(dB)(冷房・暖房)  | 強風        | 47・47     | 52・52                            | —            |
|                | 弱風        | 43・43     | —                                | —            |
|                | 微風        | 37・38     | —                                | —            |
|                | 静         | 23・23     | —                                | —            |
| ドレン接続口         | (外径φmm)   |           | 16                               | —            |
| 付属品            |           |           | 壁掛据付部品一式・空清フィルター                 | —            |
| 電源コード長さ        | (m)       | 左/右       | 0.4/1.1                          | —            |

●本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

タケウチ

2003・03・29

NTS

RAS-631RX2V5;RAC-631RX2V5

構造:寸法図

審査

ムラヤマ

2003・03・31

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

3YAAA4313

2003-0403

承認

コバヤシ

2003・03・31


0

4

5

100

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006]



A  
B  
C  
D  
E  
F

