


3YDA72645



	備考		投影法	尺度	
				NTS	
入庫 96.7.11 庫	製図 イイジマ	96.06.26	名称	RAC-80G4X2	
	審査 ワタナベ	96.06.27		Hitachi Appliances, Inc.	
	承認 クボタ	96.06.27		Tokyo Japan	
					板木図番 3YDA72645

12345678

3YAA72587

● 1 台 運 転

タ イ プ			2 2 クラス	2 5 クラス	2 8 クラス	3 2 クラス	4 0 クラス	5 0 クラス
形 式			RAM-22GX	RAM-25GX RAMJ-25GX	RAM-28GX RAMJ-28GX RAMD-28GX RAMP-28GX	RAM-32GX RAMJ-32GX RAMD-32GX RAMP-32GX	RAM-40GX RAMD-40GX RAMP-40GX	RAMP-50GX
冷 房	冷房能力 (kW)	定 格	2. 2	2. 5	2. 8	3. 2	4. 0	5. 0
		範 囲	(1. 0~2. 5)	(1. 0~2. 8)	(1. 0~3. 2)	(1. 0~3. 8)	(1. 0~4. 5)	(1. 0~5. 5)
	消費電力 (W)	定 格	8 5 0	8 9 0	1, 0 5 0	1, 2 5 0	1, 6 5 0	2, 2 0 0
範 囲		(300~940)	(300~1, 080)	(300~1, 280)	(300~1, 480)	(300~1, 880)	(300~2, 480)	
運転電流 (A)			4. 7	4. 9	5. 8	6. 9	9. 2	12. 2
暖 房	暖房能力 (kW)	定 格	3. 2	3. 6	4. 0	4. 5	5. 6	7. 1
		範 囲	(1. 1~4. 0)	(1. 1~4. 3)	(1. 1~4. 6)	(1. 1~5. 4)	(1. 1~6. 4)	(1. 1~7. 1)
	消費電力 (W)	定 格	1, 3 0 0	1, 4 5 0	1, 6 0 0	1, 9 0 0	2, 3 0 0	2, 8 5 0
範 囲		(300~1, 600)	(300~1, 790)	(300~1, 950)	(300~2, 200)	(300~2, 650)	(300~2, 850)	
運転電流 (A)			7. 2 (MAX 8. 9)	8. 1 (MAX 9. 9)	8. 9 (MAX10. 8)	10. 6 (MAX12. 2)	12. 8 (MAX14. 7)	15. 8 (MAX15. 8)

● 2 台 運 転

タ イ プ			2 2 クラス×2台	22クラス+25クラス	22クラス+28クラス	22クラス+32クラス	22クラス+40クラス	22クラス+50クラス	2 5 クラス×2台	25クラス+28クラス	25クラス+32クラス	25クラス+40クラス	25クラス+50クラス
冷 房	冷房能力 (kW)	定 格	2. 2×2	2. 2+2. 5	2. 2+2. 8	2. 2+3. 2	2. 2+3. 8	2. 1+4. 9	2. 5×2	2. 5+2. 8	2. 4+3. 1	2. 4+3. 6	2. 3+4. 8
		範 囲	(1. 5~4. 8)	(1. 5~5. 1)	(1. 5~5. 4)	(1. 5~5. 8)	(1. 5~6. 4)	(2. 0~7. 3)	(1. 5~5. 4)	(1. 5~5. 7)	(1. 5~5. 9)	(1. 5~6. 4)	(2. 0~7. 4)
	消費電力 (W)	定 格	1, 7 2 0	1, 8 3 0	1, 9 5 0	2, 2 0 0	2, 4 5 0	2, 9 0 0	1, 9 5 0	2, 1 5 0	2, 2 6 0	2, 4 5 0	2, 9 5 0
範 囲		(450~1, 950)	(450~2, 060)	(450~2, 150)	(450~2, 420)	(450~2, 650)	(600~3, 050)	(450~2, 150)	(450~2, 370)	(450~2, 480)	(450~2, 650)	(600~3, 100)	
運転電流 (A)			9. 6	10. 2	10. 8	12. 2	13. 6	16. 1 (MAX16. 9)	10. 8	11. 9	12. 6	13. 6	16. 4 (MAX17. 2)
暖 房	暖房能力 (kW)	定 格	3. 0×2	3. 0+3. 2	3. 0+3. 4	2. 8+3. 8	2. 8+4. 5	2. 7+5. 3	3. 2×2	3. 2+3. 4	3. 2+3. 8	3. 1+4. 4	3. 0+5. 3
		範 囲	(1. 5~6. 4)	(1. 5~6. 6)	(1. 5~6. 8)	(1. 5~7. 0)	(1. 5~7. 7)	(2. 0~8. 4)	(1. 5~6. 8)	(1. 5~7. 0)	(1. 5~7. 4)	(1. 5~7. 9)	(2. 0~8. 7)
	消費電力 (W)	定 格	2, 1 3 0	2, 1 8 0	2, 3 5 0	2, 4 0 0	2, 5 5 0	2, 7 5 0	2, 3 5 0	2, 4 0 0	2, 5 5 0	2, 5 8 0	2, 8 0 0
範 囲		(450~2, 370)	(450~2, 430)	(450~2, 580)	(450~2, 640)	(450~2, 750)	(600~2, 930)	(450~2, 580)	(450~2, 640)	(450~2, 750)	(450~2, 780)	(600~2, 950)	
運転電流 (A)			11. 8 (MAX13. 2)	12. 1 (MAX13. 5)	13. 1 (MAX14. 3)	13. 3 (MAX14. 7)	14. 2 (MAX15. 3)	1 5. 3	13. 1 (MAX14. 3)	13. 3 (MAX14. 7)	14. 2 (MAX15. 3)	14. 3 (MAX15. 4)	1 5. 6

● 2 台 運 転

タ イ プ			2 8 クラス×2台	28クラス+32クラス	28クラス+40クラス	28クラス+50クラス	3 2 クラス×2台	32クラス+40クラス	32クラス+50クラス	4 0 クラス×2台	40クラス+50クラス	5 0 クラス×2台
冷 房	冷房能力 (kW)	定 格	2. 7×2	2. 6+3. 0	2. 6+3. 4	2. 6+4. 6	2. 9×2	2. 8+3. 6	2. 8+4. 5	3. 7×2	3. 5+4. 2	4. 0×2
		範 囲	(1. 5~5. 8)	(1. 5~6. 0)	(1. 5~6. 4)	(2. 0~7. 5)	(1. 5~6. 2)	(1. 5~6. 8)	(2. 0~7. 6)	(2. 0~7. 7)	(2. 0~8. 0)	(2. 0~8. 3)
	消費電力 (W)	定 格	2, 2 0 0	2, 3 3 0	2, 4 5 0	3, 0 0 0	2, 4 5 0	2, 6 0 0	3, 0 5 0	3, 0 5 0	3, 1 0 0	3, 2 0 0
範 囲		(450~2, 340)	(450~2, 520)	(450~2, 650)	(600~3, 150)	(450~2, 650)	(450~2, 820)	(600~3, 200)	(600~3, 200)	(600~3, 250)	(600~3, 400)	
運転電流 (A)			12. 2	12. 9	13. 6	16. 7 (MAX17. 5)	13. 6	14. 4	16. 9 (MAX17. 8)	16. 9 (MAX17. 8)	17. 2 (MAX18. 1)	17. 8 (MAX18. 9)
暖 房	暖房能力 (kW)	定 格	3. 5×2	3. 5+3. 7	3. 2+4. 4	3. 4+5. 2	3. 7×2	3. 6+4. 4	3. 6+5. 2	4. 4×2	4. 3+5. 0	4. 8×2
		範 囲	(1. 5~7. 4)	(1. 5~7. 6)	(1. 5~8. 0)	(2. 0~9. 0)	(1. 5~7. 8)	(1. 5~8. 4)	(2. 0~9. 2)	(2. 0~9. 2)	(2. 0~9. 7)	(2. 0~10. 0)
	消費電力 (W)	定 格	2, 5 5 0	2, 5 5 0	2, 6 0 0	2, 9 0 0	2, 5 5 0	2, 7 5 0	2, 9 3 0	2, 9 3 0	3, 0 0 0	3, 0 7 0
範 囲		(450~2, 750)	(450~2, 750)	(450~2, 780)	(600~3, 070)	(450~2, 730)	(450~2, 900)	(600~3, 080)	(600~3, 080)	(600~3, 140)	(600~3, 200)	
運転電流 (A)			14. 2 (MAX15. 3)	14. 2 (MAX15. 3)	14. 4 (MAX15. 4)	1 6. 1	14. 2 (MAX15. 2)	15. 3 (MAX16. 1)	1 6. 3	1 6. 3	1 6. 7	1 7. 1

備考

入庫

96. 7. 11

庫

製図

タケウチ

96・06・13

名称

インバーターマルチ RAC-80G4X2

96・07・20

能力・電気特性 (1)

96・06・20

投影法

尺度

| : |

Hitachi Appliances, Inc.
Tokyo Japan

3YAA72587

2006. 04. 01 社名変/Company Name change Apr. 01. 2006]

12345678

A

タイプ

22クラス

25クラス

28クラス

32クラス

40クラス

50クラス

形式

RAM-22GX

RAM-25GX
RAMJ-25GX

RAM-28GX
RAMJ-28GX
RAMD-28GX
RAMP-28GX

RAM-32GX
RAMJ-32GX
RAMD-32GX
RAMP-32GX

RAM-40GX
RAMD-40GX
RAMP-40GX

RAMP-50GX

● 3 台 運 転

タ イ プ		22クラス×3台	22クラス×2台+25クラス	22クラス×2台+28クラス	22クラス×2台+32クラス	22クラス×2台+40クラス	22クラス×2台+50クラス	22クラス+25クラス×2台	22クラス+25クラス+28クラス	22クラス+25クラス+32クラス	22クラス+25クラス+40クラス	22クラス+25クラス+50クラス	
冷房	冷房能力 (kW)	定 格	2.2×3	2.1×2+2.4	2.1×2+2.6	2.0×2+2.8	1.75×2+3.5	1.75×2+4.0	2.1+2.35×2	2.05+2.3+2.45	2.0+2.2+2.6	1.75+1.95+3.5	1.75+1.9+4.0
		範 囲	(2.0~7.0)	(2.0~7.0)	(2.0~7.2)	(2.0~7.2)	(2.0~7.4)	(2.0~7.9)	(2.0~7.2)	(2.0~7.2)	(2.0~7.2)	(2.0~7.6)	(2.0~8.0)
	消費電力 (W)	定 格	2,550	2,550	2,650	2,650	2,780	3,050	2,650	2,650	2,650	2,930	3,100
		範 囲	(600~2,690)	(600~2,690)	(600~2,790)	(600~2,790)	(600~2,920)	(600~3,250)	(600~2,790)	(600~2,790)	(600~2,790)	(600~3,100)	(600~3,350)
運転電流 (A)		14.2	14.2	14.7	14.7	15.4	16.9 (MAX18.1)	14.7	14.7	14.7	16.3 (MAX17.2)	17.2 (MAX18.6)	
暖房	暖房能力 (kW)	定 格	2.83×3	2.75×2+3.0	2.65×2+3.2	2.6×2+3.4	2.25×2+4.5	2.2×2+5.0	2.6+2.95×2	2.6+2.85+3.1	2.5+2.95+3.3	2.2+2.4+4.5	2.2+2.4+5.0
		範 囲	(2.0~8.8)	(2.0~8.8)	(2.0~8.8)	(2.0~8.9)	(2.0~9.3)	(2.0~9.7)	(2.0~8.8)	(2.0~8.9)	(2.0~9.1)	(2.0~9.4)	(2.0~9.9)
	消費電力 (W)	定 格	2,860	2,860	2,860	2,900	2,950	3,000	2,860	2,860	2,900	2,950	3,070
		範 囲	(600~3,030)	(600~3,030)	(600~3,030)	(600~3,070)	(600~3,080)	(600~3,140)	(600~3,030)	(600~3,030)	(600~3,030)	(600~3,000)	(600~3,200)
運転電流 (A)		15.9 (MAX16.8)	15.9 (MAX16.8)	15.9 (MAX16.8)	16.1 (MAX17.1)	16.4 (MAX17.1)	16.7	15.9 (MAX16.8)	15.9 (MAX16.8)	16.1 (MAX16.8)	16.4	17.1	

B

● 3 台 運 転

タ イ プ		22クラス+28クラス×2台	22クラス+28クラス+32クラス	22クラス+28クラス+40クラス	22クラス+28クラス+50クラス	22クラス+32クラス×2台	22クラス+32クラス+40クラス	22クラス+32クラス+50クラス	22クラス+40クラス×2台	22クラス+40クラス+50クラス	25クラス×3台	25クラス×2台+28クラス	
冷房	冷房能力 (kW)	定 格	2.0+2.4×2	2.0+2.4+2.6	1.7+2.2+3.5	1.6+2.1+4.0	2.0+2.6×2	1.7+2.3+3.5	1.5+2.3+4.0	1.5+3.1×2	1.5+3.0+3.5	2.26×3	2.2×2+2.4
		範 囲	(2.0~7.2)	(2.0~7.4)	(2.0~7.8)	(2.0~8.1)	(2.0~7.6)	(2.0~7.9)	(2.0~8.2)	(2.0~8.1)	(2.0~8.5)	(2.0~7.2)	(2.0~7.2)
	消費電力 (W)	定 格	2,650	2,780	3,050	3,100	2,930	3,050	3,150	3,100	3,200	2,650	2,650
		範 囲	(600~2,790)	(600~2,920)	(600~3,250)	(600~3,350)	(600~3,100)	(600~3,250)	(600~3,400)	(600~3,350)	(600~3,500)	(600~2,790)	(600~2,790)
運転電流 (A)		14.7	15.4	16.9 (MAX18.1)	17.2 (MAX18.6)	16.3 (MAX17.2)	16.9 (MAX18.1)	17.5 (MAX18.9)	17.2 (MAX18.6)	17.8 (MAX19.4)	14.7	14.7	
暖房	暖房能力 (kW)	定 格	2.5+3.1×2	2.5+3.0+3.3	2.2+2.6+4.5	2.1+2.5+5.0	2.5+3.25×2	2.25+2.65+4.5	2.1+2.7+5.0	2.2+3.8×2	2.2+3.7+4.5	2.85×3	2.85×2+3.0
		範 囲	(2.0~9.0)	(2.0~9.1)	(2.0~9.6)	(2.0~9.9)	(2.0~9.3)	(2.0~9.7)	(2.0~10.0)	(2.0~10.0)	(2.0~10.4)	(2.0~8.9)	(2.0~9.0)
	消費電力 (W)	定 格	2,900	2,900	3,000	3,070	2,950	3,000	3,120	3,120	3,200	2,860	2,900
		範 囲	(600~3,030)	(600~3,030)	(600~3,140)	(600~3,200)	(600~3,080)	(600~3,140)	(600~3,200)	(600~3,200)	(600~3,200)	(600~3,030)	(600~3,030)
運転電流 (A)		16.1 (MAX16.8)	16.1 (MAX16.8)	16.7	17.1	16.4	16.7	17.3	17.3	17.8	15.9 (MAX16.8)	16.1 (MAX16.8)	

C

● 3 台 運 転

タ イ プ		25クラス×2台+32クラス	25クラス×2台+40クラス	25クラス×2台+50クラス	25クラス+28クラス×2台	25クラス+28クラス+32クラス	25クラス+28クラス+40クラス	25クラス+28クラス+50クラス	25クラス+32クラス×2台	25クラス+32クラス+40クラス	25クラス+32クラス+50クラス	25クラス+40クラス×2台	
冷房	冷房能力 (kW)	定 格	2.2×2+2.6	1.95×2+3.5	1.85×2+4.0	2.2+2.4×2	2.2+2.4+2.6	1.9+2.1+3.5	1.8+1.9+4.0	2.0+2.6×2	1.95+2.2+3.5	1.7+2.1+4.0	1.8+3.0×2
		範 囲	(2.0~7.4)	(2.0~7.8)	(2.0~8.1)	(2.0~7.4)	(2.0~7.6)	(2.0~7.9)	(2.0~8.1)	(2.0~7.6)	(2.0~8.0)	(2.0~8.2)	(2.0~8.2)
	消費電力 (W)	定 格	2,780	3,050	3,100	2,780	2,930	3,050	3,100	2,930	3,100	3,150	3,150
		範 囲	(600~2,920)	(600~3,250)	(600~3,350)	(600~2,920)	(600~3,100)	(600~3,250)	(600~3,350)	(600~3,100)	(600~3,350)	(600~3,400)	(600~3,400)
運転電流 (A)		15.4	16.9 (MAX18.1)	17.2 (MAX18.6)	15.4	16.3 (MAX17.2)	16.9 (MAX18.1)	17.2 (MAX18.6)	16.3	17.2 (MAX18.6)	17.5 (MAX18.9)	17.5 (MAX18.9)	
暖房	暖房能力 (kW)	定 格	2.85×2+3.1	2.4×2+4.5	2.3×2+5.0	2.8+3.0×2	2.7+3.0+3.3	2.4+2.5+4.5	2.35+2.45+5.0	2.8+3.25×2	2.4+2.7+4.5	2.3+2.8+5.0	2.5+3.75×2
		範 囲	(2.0~9.1)	(2.0~9.6)	(2.0~9.9)	(2.0~9.1)	(2.0~9.3)	(2.0~9.7)	(2.0~10.0)	(2.0~9.6)	(2.0~9.9)	(2.0~10.1)	(2.0~10.0)
	消費電力 (W)	定 格	2,900	3,000	3,070	2,900	2,950	3,000	3,120	3,000	3,070	3,200	3,200
		範 囲	(600~3,030)	(600~3,140)	(600~3,200)	(600~3,030)	(600~3,080)	(600~3,140)	(600~3,200)	(600~3,140)	(600~3,200)	(600~3,200)	(600~3,200)
運転電流 (A)		16.1 (MAX16.8)	16.7	17.1	16.1 (MAX16.8)	16.4	16.7	17.3	16.7 (MAX17.4)	17.1	17.8	17.8	

D

備考

投影法

尺度

| : |

入庫

製図

タケウチ

96・06・13

名称

インバーターマルチ RAC-80G4X2

96・06・20

能力・電気特性 (2)

96・06・20

Hitachi Appliances, Inc.
Tokyo Japan

3YAA72588

E

12345678

0100

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006

12345678

3YAA72589

タイプ

22クラス

25クラス

28クラス

32クラス

40クラス

50クラス

形式

RAM-22GX

RAM-25GX
RAMJ-25GX

RAM-28GX
RAMJ-28GX
RAMD-28GX
RAMP-28GX

RAM-32GX
RAMJ-32GX
RAMD-32GX
RAMP-32GX

RAM-40GX
RAMD-40GX
RAMP-40GX

RAMP-50GX

● 3 台 運 転

タ イ プ		28クラス×3台	28クラス×2台+32クラス	28クラス×2台+40クラス	28クラス×2台+50クラス	28クラス+32クラス×2台	28クラス+32クラス+40クラス	28クラス+32クラス+50クラス	28クラス+40クラス×2台	32クラス×3台	32クラス×2台+40クラス	32クラス×2台+50クラス	32クラス+40クラス×2台	
冷房	冷房能力 (kW)	定格 2.35×3 範囲 (2.0~7.4)	2.3×2+2.6 (2.0~7.6)	2.05×2+3.5 (2.0~8.0)	1.9×2+4.0 (2.0~8.2)	2.4+2.55×2 (2.0~7.9)	2.0+2.2+3.5 (2.0~8.1)	1.8+2.0+4.0 (2.0~8.2)	2.0+2.9×2 (2.0~8.2)	2.55×3 (2.0~8.0)	2.15×2+3.5 (2.0~8.2)	2.0×2+4.0 (2.0~8.5)	2.4+2.8×2 (2.0~8.5)	
	消費電力 (W)	定格 2,780 範囲 (600~2,920)	2,930 (600~3,100)	3,100 (600~3,350)	3,150 (600~3,400)	3,050 (600~3,250)	3,100 (600~3,350)	3,150 (600~3,400)	3,150 (600~3,400)	3,100 (600~3,350)	3,150 (600~3,400)	3,200 (600~3,500)	3,200 (600~3,500)	
	運転電流 (A)	15.4	16.3 (MAX17.2)	17.2 (MAX18.6)	17.5 (MAX18.9)	16.9 (MAX18.1)	17.2 (MAX18.6)	17.5 (MAX18.9)	17.5 (MAX18.9)	17.5 (MAX18.9)	17.2 (MAX18.6)	17.5 (MAX18.9)	17.8 (MAX19.4)	17.8 (MAX19.4)
	暖房	暖房能力 (kW)	定格 3.0×3 範囲 (2.0~9.3)	3.0×2+3.2 (2.0~9.5)	2.55×2+4.5 (2.0~9.9)	2.55×2+5.0 (2.0~10.1)	3.0+3.2×2 (2.0~9.7)	2.45+2.65+4.5 (2.0~9.9)	2.5+2.7+5.0 (2.0~10.2)	2.6+3.8×2 (2.0~10.2)	3.2×3 (2.0~9.9)	2.65×2+4.5 (2.0~10.0)	2.75×2+5.0 (2.0~10.5)	3.0+3.7×2 (2.0~10.4)
消費電力 (W)		定格 2,950 範囲 (600~3,080)	2,950 (600~3,080)	3,070 (600~3,200)	3,200 (600~3,200)	3,000 (600~3,140)	3,070 (600~3,200)	3,200 (600~3,200)	3,200 (600~3,200)	3,070 (600~3,200)	3,120 (600~3,200)	3,200 (600~3,200)	3,200 (600~3,200)	
運転電流 (A)		16.4 (MAX17.1)	16.4	17.1	17.8	16.7	17.1	17.8	17.8	17.1	17.3	17.8	17.8	

● 4 台 運 転

タ イ プ		22クラス×4台	22クラス×3台+25クラス	22クラス×3台+28クラス	22クラス×3台+32クラス	22クラス×3台+40クラス	22クラス×2台+25クラス×2台	22クラス×2台+25クラス+28クラス	22クラス×2台+25クラス+32クラス
冷房	冷房能力 (kW)	定格 1.85×4 範囲 (2.0~7.9)	1.85×3+1.95 (2.0~8.0)	1.85×3+2.05 (2.0~8.1)	1.85×3+2.15 (2.0~8.2)	1.8×3+2.6 (2.0~8.5)	1.85×2+1.95×2 (2.0~8.1)	1.85×2+1.95+2.05 (2.0~8.2)	1.85×2+1.95+2.15 (2.0~8.3)
	消費電力 (W)	定格 3,000 範囲 (600~3,250)	3,000 (600~3,300)	3,050 (600~3,350)	3,050 (600~3,400)	3,200 (600~3,500)	3,050 (600~3,350)	3,050 (600~3,400)	3,100 (600~3,450)
	運転電流 (A)	16.7 (MAX18.1)	16.7 (MAX18.3)	16.9 (MAX18.6)	16.9 (MAX18.9)	17.8 (MAX19.4)	16.9 (MAX18.6)	16.9 (MAX18.9)	17.2 (MAX19.2)
	暖房	暖房能力 (kW)	定格 2.45×4 範囲 (2.0~10.0)	2.45×3+2.5 (2.0~10.0)	2.45×3+2.55 (2.0~10.0)	2.45×3+2.6 (2.0~10.0)	2.35×3+3.05 (2.0~10.1)	2.45×2+2.5×2 (2.0~10.0)	2.45×2+2.5+2.55 (2.0~10.0)
消費電力 (W)		定格 3,140 範囲 (600~3,200)	3,140 (600~3,200)	3,170 (600~3,200)	3,170 (600~3,200)	3,200 (600~3,200)	3,170 (600~3,200)	3,170 (600~3,200)	3,170 (600~3,170)
運転電流 (A)		17.4	17.4	17.6	17.6	17.8	17.6	17.6	17.6

● 4 台 運 転

タ イ プ		22クラス×2台+25クラス+40クラス	22クラス×2台+28クラス×2台	22クラス×2台+28クラス+32クラス	22クラス×2台+28クラス+40クラス	22クラス×2台+32クラス×2台	22クラス+25クラス×3台	22クラス+25クラス×2台+28クラス	22クラス+25クラス×2台+32クラス
冷房	冷房能力 (kW)	定格 1.8×2+1.9+2.5 範囲 (2.0~8.5)	1.85×2+2.05×2 (2.0~8.3)	1.8×2+2.0+2.25 (2.0~8.3)	1.8×2+2.0+2.4 (2.0~8.5)	1.8×2+2.15×2 (2.0~8.4)	1.85+1.95×3 (2.0~8.2)	1.85+1.95×2+2.05 (2.0~8.3)	1.8+1.95×2+2.1 (2.0~8.3)
	消費電力 (W)	定格 3,200 範囲 (600~3,500)	3,100 (600~3,450)	3,100 (600~3,450)	3,200 (600~3,500)	3,150 (600~3,450)	3,050 (600~3,400)	3,100 (600~3,450)	3,100 (600~3,450)
	運転電流 (A)	17.8 (MAX19.4)	17.2 (MAX19.2)	17.2 (MAX19.2)	17.8 (MAX19.4)	17.5 (MAX19.2)	16.9 (MAX18.9)	17.2 (MAX19.2)	17.2 (MAX19.2)
	暖房	暖房能力 (kW)	定格 2.35×2+2.5+3.0 範囲 (2.0~10.2)	2.45×2+2.55×2 (2.0~10.0)	2.45×2+2.55+2.65 (2.0~10.1)	2.4×2+2.6+3.0 (2.0~10.4)	2.45×2+2.65×2 (2.0~10.2)	2.45+2.5×3 (2.0~10.0)	2.45+2.5×2+2.55 (2.0~10.0)
消費電力 (W)		定格 3,200 範囲 (600~3,200)	3,170 (600~3,170)	3,200 (600~3,200)	3,200 (600~3,200)	3,200 (600~3,200)	3,170 (600~3,200)	3,200 (600~3,200)	3,200 (600~3,200)
運転電流 (A)		17.8	17.6	17.8	17.8	17.8	17.6	17.8	17.8

備考

投影法

⊙

⊞

尺度

| : |

入庫

96.7.11

庫

製図

タケウチ

96.06.13

名称

インバーターマルチ RAC-80G4X2

96.06.20

能力・電気特性 (3)

96.06.20

審査

フタナベ

96.06.20

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

承認

クボタ

96.06.20

8YAA72589

3YAA72589

12345678

0100

7

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006

12345678

06572590

3YAA72590

タイプ

22クラス

25クラス

28クラス

32クラス

40クラス

50クラス

形式

RAM-22GX

RAM-25GX
RAMJ-25GX

RAM-28GX
RAMJ-28GX
RAMD-28GX
RAMP-28GX

RAM-32GX
RAMJ-32GX
RAMD-32GX
RAMP-32GX

RAM-40GX
RAMD-40GX
RAMP-40GX

RAMP-50GX

● 4 台 運 転

タ イ プ			22クラス+25クラス×2台+40クラス	22クラス+25クラス+28クラス×2台	22クラス+25クラス+28クラス+32クラス	22クラス+25クラス+32クラス×2台	22クラス+28クラス×3台	22クラス+28クラス×2台+32クラス	25クラス×4台	25クラス×3台+28クラス
冷房	冷房能力 (kW)	定 格	1.8+1.9×2+2.4	1.8+1.9+2.05×2	1.8+1.9+2.05+2.15	1.8+1.9+2.15×2	1.75+2.05×3	1.75+2.0×2+2.15	1.95×4	1.9×3+2.1
		範 囲	(2.0~8.5)	(2.0~8.3)	(2.0~8.4)	(2.0~8.5)	(2.0~8.4)	(2.0~8.5)	(2.0~8.3)	(2.0~8.3)
	消費電力 (W)	定 格	3,200	3,100	3,150	3,200	3,150	3,200	3,100	3,100
		範 囲	(600~3,500)	(600~3,450)	(600~3,450)	(600~3,500)	(600~3,450)	(600~3,500)	(600~3,450)	(600~3,450)
運転電流 (A)			17.8 (MAX19.4)	17.2 (MAX19.2)	17.5 (MAX19.2)	17.8 (MAX19.4)	17.5 (MAX19.2)	17.8 (MAX19.4)	17.2 (MAX19.2)	17.2 (MAX19.2)
暖房	暖房能力 (kW)	定 格	2.4+2.5×2+3.0	2.45+2.5+2.55×2	2.4+2.5+2.55+2.65	2.4+2.5+2.65×2	2.45+2.55×3	2.45+2.55×2+2.65	2.5×4	2.5×3+2.55
		範 囲	(2.0~10.4)	(2.0~10.05)	(2.0~10.1)	(2.0~10.2)	(2.0~10.1)	(2.0~10.2)	(2.0~10.1)	(2.0~10.05)
	消費電力 (W)	定 格	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
		範 囲	(600~3,200)	(600~3,200)	(600~3,200)	(600~3,200)	(600~3,200)	(600~3,200)	(600~3,200)	(600~3,200)
運転電流 (A)			17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8

● 4 台 運 転

タ イ プ			25クラス×3台+32クラス	25クラス×2台+28クラス×2台	25クラス×2台+28クラス+32クラス	25クラス×2台+32クラス×2台	25クラス+28クラス×3台	25クラス+28クラス×2台+32クラス	28クラス×4台
冷房	冷房能力 (kW)	定 格	1.9×3+2.2	1.9×2+2.05×2	1.9×2+2.05+2.15	1.85×2+2.15×2	1.85+2.05×3	1.8+2.0×2+2.2	2.0×4
		範 囲	(2.0~8.4)	(2.0~8.4)	(2.0~8.5)	(2.0~8.5)	(2.0~8.5)	(2.0~8.5)	(2.0~8.5)
	消費電力 (W)	定 格	3,150	3,150	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
		範 囲	(600~3,450)	(600~3,450)	(600~3,500)	(600~3,500)	(600~3,500)	(600~3,500)	(600~3,500)
運転電流 (A)			17.5 (MAX19.2)	17.5 (MAX19.2)	17.8 (MAX19.4)	17.8 (MAX19.4)	17.8 (MAX19.4)	17.8 (MAX19.4)	
暖房	暖房能力 (kW)	定 格	2.5×3+2.6	2.5×2+2.55×2	2.5×2+2.55+2.65	2.5×2+2.7×2	2.5+2.55×3	2.5+2.6×2+2.7	2.6×4
		範 囲	(2.0~10.1)	(2.0~10.1)	(2.0~10.2)	(2.0~10.4)	(2.0~10.15)	(2.0~10.4)	(2.0~10.4)
	消費電力 (W)	定 格	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
		範 囲	(600~3,200)	(600~3,200)	(600~3,200)	(600~3,200)	(600~3,200)	(600~3,200)	(600~3,200)
運転電流 (A)			17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	

12345678

0

4

5

100

6

7

「2006.04.01 社名変/Company Name change Apr.01.2006」

備考

投影法

尺度

入庫

製図

タケウチ

96・06・13

名称

96・06・20

インバーターマルチ RAC-80G4X2

96・06・20

能力・電気特性 (4)

Hitachi Appliances, Inc.
Tokyo Japan

3YAA72590