




仕様表

項 目			形 式		室 内 機	室 外 機	
			RAF-284DX2		RAC-284DX2		
電 源 (50/60Hz)			単相200V				
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)		800				
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状		山形スリット		波形フィン		
	冷 媒 制 御 装 置		キャピラリチューブ				
	冷 媒 切 換 装 置		四方弁				
	冷 媒	種 類	フロン22				
		封 入 量 (g)	850 (エアパージ分50g含む)				
	過 負 荷 保 護 装 置		自動復帰形				
	配 管	配 管 接 続 方 式		フレア			
		パイプ径 (外径φmm)	細 径	φ6.35			
			太 径	φ9.52			
		配 管 セ ッ ト		P-24VK2, P-28VK2			
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)		10 (上) 8 (下)		20		
	ファン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン		
		風 量 (m³/h)	強 風	450・600		1,440・1,440	
			中 風	360・480		-	
			弱 風	240・360		-	
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	6.3				
		暖 房	ヒータ ON	-			
			ヒータ OFF	7.5 (最大9.7)			
	消 費 電 力 (W)	冷 房	1,130 (315~1,235)				
		暖 房	ヒータ ON	-			
			ヒータ OFF	1,345 (295~1,745)			
	力 率 (%)	冷 房	90				
		暖 房	ヒータ ON	-			
			ヒータ OFF	90			
	性	始 動 電 流 (A)	冷 房	6.3			
暖 房			7.5				
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数		4					
冷 房 特 性	電 源 プ ラ グ 容 量 (V-A)		250V-15A				
	形 状		⊖		-		
	冷 房 能 力 (kW)		2.8 (1.0~3.1)				
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		1.6				
暖 房 特 性	冷 房 の め や す		8~12畳 (1.3~1.9m²)				
	暖 房 能 力 (kW)	ヒータ ON	-				
		ヒータ OFF	3.8 (0.8~4.5)				
		低 温	3.2				
	電 気 ヒ ー タ ー (W)		-				
機 能	暖 房 の め や す		8~10畳 (1.4~1.7m²)				
	据 付 方 式		床 置		-		
	主 操 作 ス イ ッ チ		ワイヤレスリモコン, プッシュボタン RAR-1D8				
	表 示 ラ ン プ		運転, タイマー, ホットキープ, フィルター自動, 強, 弱, 静か				
キャビネット (色, マンセルNo)			-		TベージュNo5Y7/2		
外 形 寸 法 (mm)	高 さ		600		520		
	幅		750		795+60		
	奥 行		190		250+35		
製 品 質 量 (kg)			21		39		
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		39・42		47・47		
	弱 風		36・39		-		
	静 か		32・37		-		
ドレン接続口 (外径φmm)			16				
付 属 品			据付部品一式				
電源コード長さ (m)			左	右	0.85/1.6		

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

	備考			投影法 	尺度 NTS	
入庫 93. 4.28 庫	製図 ワタナベ	93.04.19	名称	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		栃木図番 3YAA64947
	審査 ナカオ	93.04.19	RAF-284DX2:RAC-284DX2			
	承認 ヤマシタ	93.04.22	構造: 寸法図			

