

3YAAA1377

室内機

ワイヤレスリモコン

細径配管 (φ6.35) 接続用

太径配管 (φ9.52) 接続用

本体固定用座

注記

1. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

2. 接続ケーブルは、φ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

3. 吊り金具は、RAD-BD、RAU-TK、RAU-CPDに同梱しています。

4. 本体固定用ザは、RAD-BDに同梱しています。

室内機端子台

接続ケーブル

室外機端子台

DC35V

仕様表

形式		室内機 28クラス RAMD-28NXS	
電源 (50/60HZ)		—	
冷凍装置	圧縮機出力 (W)	—	
	熱交換器フィン形状	スリット	
	冷媒制御装置	—	
	冷媒切替装置	—	
	冷媒種類	R410A	
	冷媒封入量 (g)	—	
	過負荷保護装置	—	
配管	配管接続方式	フレア	
	パイプ径 細径 (外径φmm)	φ6.35	
	パイプ径 太径 (外径φmm)	φ9.52	
配管セット	P-24VR, 28VR		
送風装置	ファンモータ出力 (W)	20	
	ファン種類	シロッコファン	
	風量 (m³/h)	強風	520・540
		弱風	450・460
		(冷房・暖房) 微風	400・410
静	380・380		
電気特性	消費電力 (W)	冷房	能力・電気特性表による
	運転電流 (A)	暖房	
	始動電流 (A)	冷房	—
		暖房	—
	接続ケーブルの本数	2	
	分岐回路の種類 (A)	—	
呼称能力 (kW)	冷房	2.8	
	暖房	4.0	
機能	据付方式	天井、押入上/下埋込据付け	
	主操作スイッチ	プッシュボタン(ワイヤレス) RAR-2L2	
	表示ランプ	運転, タイマー, ホットキーブ	
	風速切替	自動, 強風, 弱風, 微風, 静	
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風	40・41	
	弱風	38・39	
	微風	36・37	
	静	34・35	
外形寸法 (mm)	高さ	235	
	幅	750	
	奥行	400	
製品質量 (kg)	19		
ドレン接続口 (外径φmm)	VP20接続		
付属品	据付部品一式		

・本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

タケウチ

2001・07・18

NTS

RAMD-28NXS

構造:寸法図

審査

ワタナベ

2001・07・18

Hitachi Appliances, Inc.

栃木図番

再入庫

承認

オカムラ

2001・07・21

Tokyo Japan

3YAAA1377

2001-08 09

3YAAA1377

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006

