


3YAAA|374

室内機




仕様表

形 式			室 内 機		
			28クラス		
			RAMJ-28NXS		
電源 (50/60Hz)			—		
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)		—		
	熱交換器フィン形状		スリット		
	冷媒制御装置		—		
	冷媒切替装置		—		
	冷媒	種 類	R410A		
		封入量 (g)	—		
	過負荷保護装置		—		
	配 管	配管接続方式		フレア	
		パイプ径 細径 (外径φmm)	太 径	φ6.35 φ9.52	
配管セット			P-24VR, 28VR		
送 風 装 置		ファンモータ出力 (W)		20	
	フ ァ ン 種 類		貫流ファン		
	風量 (m³/h) (冷房・暖房)	強 風	450・540		
		弱 風	430・480		
		微 風	400・440		
		静	380・400		
電 気 特 性	消費電力 (W)	冷房	能力・電気特性表による		
		暖房			
	運転電流 (A)	冷房			
		暖房			
	始動電流 (A)	冷房	—		
		暖房	—		
	接続ケーブルの本数		2		
分岐回路の種類 (A)		—			
呼 称 能 力 (kW)		冷房	2.8		
		暖房	4.0		
機 能	据 付 方 式		壁埋込み		
	主操作スイッチ		プッシュボタン(ワイヤレス) RAR-2L2		
	表示ランプ		運転, タイマー		
	風 速 切 替		自動, 強風, 弱風, 微風, 静		
騒音 (dB) (冷房・暖房)		強 風	37・39		
		弱 風	35・36		
		微 風	33・34		
		静	31・32		
外 形 寸 法 (mm)		高さ	318		
		幅	750		
		奥行	195		
製品質量 (kg)			9		
ドレン接続口 (外径φmm)			VP20接続		
付 属 品			据付部品一式		


- ・本仕様は予告なく変更することがあります。

注記

1. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
2. 接続ケーブルは、 $\phi 1.6 \times 2$ または $\phi 2.0 \times 2$ の単線 F ケーブルを使用します。



署名	年月日	投影法	尺度	名称		
製図	タケウチ	2001・07・18	NTS	RAMJ-28NXS	構造:寸法図	
審査	ワタナベ	2001・07・18		栃木図番	再入庫	入庫 2001-08 09
承認	オカムラ	2001・07・21		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	3YAAA1374	



署 名		年 月 日	投影法	尺度	名 称			
製図	タケウチ	2001・08・07		NTS	RAMJ-28NXS 配線図			
審査	ワタナベ	2001・08・08			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	栃木図番	再入庫	入庫 2001-08 29
		・						
承認	オカムラ	2001・08・08				3YDAA1401		