






室内機



注記


1. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
2. 室内機は上カバー、電気品カバーを外して設置します。上カバー、電気品カバーは、配管、配線後に取付けします。
3. ドレンホース、ドレンソケットは先に塩ビ管に接続後、本体に接続します。

仕様表

形 式			室 内 機			
			3 2 クラス			
			RAMJ-32DX2			
前 年 度 相 当 機 種			RAMJ-280BW			
前年度との互換性			可			
電源 (50/60HZ)			単相 200V			
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)		—			
	熱交換器フィン形状		山形スリット			
	冷 媒 制 御 装 置		—			
	冷 媒 切 替 装 置		—			
	冷 媒	種 類	—			
		封入量 (g)	—			
	過負荷保護装置		—			
	配 管	配管接続方式		フレア		
		配管径 (φmm)	細 径	6.35		
太 径			12.7			
配管セット		P-45VK2, 410VK2				
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)		15			
	ファン	種 類	貫流ファン			
		風 量 (m³/h)	強 風	630		
			弱 風	500		
			静 か	400		
電 気 特 性	最大消費電力 (W)	冷房	能力・電気特性表による			
	最大運転電流 (A)	暖房				
		冷房				
	始動電流 (A)				—	
	補助ヒータ (W)				1,000	
	分岐回路の種類 (A)				—	
定 格 能 力 1台運転 (kW)		冷房	3.2			
		暖房	4.8			
リ モ コ ン			液晶ワイヤレス (RAR-1D8)			
風 速 切 替			自動, 強風, 弱風, 静か			
騒 音 (dB) (冷房・暖房)		強 風	44・44			
		弱 風	40・40			
		静 か	36・36			
外 形 寸 法 (mm)		高 さ	380			
		幅	790			
		奥 行	230			
製 品 質 量 (kg)			18			
付 属 品			—			

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

		備考		投影法 		尺度 NTS	
入庫 	製図 ホンダ 審査 アオキ 承認 ヤマシタ	92.10.27 92.10.28 92.11.05	名称 R A M J - 3 2 D X 2 構造・寸法図	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		板木図番 3 Y A A 6 3 3 3	



備考					投影法 ⊙ ▯	尺度 NTS	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan 3YDA63337
入庫 92.10.19 庫	製図 ホシタ	92.10.16	名称 RAMJ-32DX2 配線図				
審査 アオキ	92.10.16						
承認 ヤマシタ	92.10.17						

