









室内機



注記


1. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
2. 室内機は上カバー、電気品カバーを外して設置します。上カバー、電気品カバーは、配管、配線後に取付けします。
3. ドレンホース、ドレンソケットは先に塩ビ管に接続後、本体に接続します。


仕様表

|                         |               |                                     |             |         |       |
|-------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------|---------|-------|
| 形 式                     |               |                                     | 室 内 機       |         |       |
|                         |               |                                     | 4 0 クラス     |         |       |
|                         |               |                                     | RAMJ-40DX2  |         |       |
| 前 年 度 相 当 機 種           |               |                                     | RAMJ-350BW  |         |       |
| 前 年 度 と の 互 換 性         |               |                                     | 可           |         |       |
| 電 源 ( 5 0 / 6 0 H Z )   |               |                                     | 単相 2 0 0 V  |         |       |
| 冷<br>凍<br>装<br>置        | 圧縮機出力 (W)     |                                     | —           |         |       |
|                         | 熱交換器フィン形状     |                                     | 山形スリット      |         |       |
|                         | 冷 媒 制 御 装 置   |                                     | —           |         |       |
|                         | 冷 媒 切 替 装 置   |                                     | —           |         |       |
|                         | 冷 媒           | 種 類                                 | —           |         |       |
|                         |               | 封入量 (g)                             | —           |         |       |
|                         | 過 負 荷 保 護 装 置 |                                     | —           |         |       |
|                         | 配<br>管        | 配管接続方式                              |             | フレア     |       |
|                         |               | 配管径<br>(φmm)                        | 細 径         | 6 . 3 5 |       |
| 太 径                     |               |                                     | 1 2 . 7     |         |       |
| 配 管 セ ッ ト               |               | P-45VK2, 410VK2                     |             |         |       |
| 送<br>風<br>装<br>置        | ファンモータ出力 (W)  |                                     | 1 5         |         |       |
|                         | ファン           | 種 類                                 | 貫流ファン       |         |       |
|                         |               | 風 量<br>(m <sup>3</sup> /h)          | 強 風         | 6 8 0   |       |
|                         |               |                                     | 弱 風         | 5 4 0   |       |
|                         |               |                                     |             | 静 か     | 4 5 0 |
| 電<br>気<br>特<br>性        | 最大消費電力 (W)    | 冷 房                                 | 能力・電気特性表による |         |       |
|                         |               | 暖 房                                 |             |         |       |
|                         | 最大運転電流 (A)    | 冷 房                                 |             |         |       |
|                         |               | 暖 房                                 |             |         |       |
|                         | 始動電流 (A)      |                                     | —           |         |       |
|                         | 補助ヒータ (W)     |                                     | 1 , 0 0 0   |         |       |
| 分岐回路の種類 (A)             |               | —                                   |             |         |       |
| 定 格 能 力<br>1 台 運 転 (kW) | 冷 房           | 4 . 0                               |             |         |       |
|                         | 暖 房           | 5 . 3                               |             |         |       |
| リ モ コ ン<br>風 速 切 替      |               | 液晶ワイヤレス (RAR-1D8)<br>自動, 強風, 弱風, 静か |             |         |       |
| 騒 音 (dB)<br>(冷房・暖房)     | 強 風           | 4 6 ・ 4 6                           |             |         |       |
|                         | 弱 風           | 4 2 ・ 4 2                           |             |         |       |
|                         | 静 か           | 3 7 ・ 3 7                           |             |         |       |
| 外 形 寸 法<br>(mm)         | 高 さ           | 3 8 0                               |             |         |       |
|                         | 幅             | 7 9 0                               |             |         |       |
|                         | 奥 行           | 2 3 0                               |             |         |       |
| 製 品 質 量 (kg)            |               | 1 8                                 |             |         |       |
| 付 属 品                   |               | —                                   |             |         |       |

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

|                                                                                             |                        |                            |                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 備考                                                                                          |                        |                            | 投影法  尺度<br>NTS |  |
| 入庫<br> | 製図<br>ホンダ<br>92.10.27  | 名称<br>RAMJ-40DX2<br>構造・寸法図 | Hitachi Appliances, Inc.<br>Tokyo Japan                                                             |  |
|                                                                                             | 審査<br>アオキ<br>92.10.28  |                            | 栃木図番<br>3YAA63338                                                                                   |  |
|                                                                                             | 承認<br>ヤマシタ<br>92.11.04 |                            |                                                                                                     |  |



|                                                                                             |  |            |          |                  |                                                                                              |  |           |                   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-------------------|--|--|
|                                                                                             |  |            | 備考       |                  | 投影法<br> |  | 尺度<br>NTS |                   |  |  |
| 入庫<br> |  | 製図<br>ホシタ  | 92.10.16 | 名称<br>RAMJ-40DX2 | Hitachi Appliances, Inc.<br>Tokyo Japan                                                      |  |           | 板木図番<br>3YDA63339 |  |  |
|                                                                                             |  | 審査<br>アオキ  | 92.10.16 |                  |                                                                                              |  |           |                   |  |  |
|                                                                                             |  | 承認<br>ヤマシタ | 92.10.17 | 配線図              |                                                                                              |  |           |                   |  |  |