









注記

1. 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 接続ケーブルは、φ 2. 0 × 3 の単線 F ケーブルを使用します。




SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE		
DWN.	T. Kanai	2010-10-30		NTS	RAMP-25SAS 構造・寸法図		
CHKD.	S. Iijima	2010-10-30		TOCHIGI DWG. No.			REGD. REGD 2010 1101
APPD.	T. Watanabe	2010-11-01		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			3YAA BB0024652

仕様表

項 目 \ 形 式		室 内 機	
		25クラス	
		RAMP-25SAS	
電源 (50/60Hz)		単相 200 V (室外受電)	
冷 凍 装 置	熱交換器フィン形状		スリット
	配 管	配管接続方式	フレア
		パイプ径 細 径	6 . 3 5
		(外径φmm) 太 径	9 . 5 2
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)		2 5
	フ ザ ン 種 類		貫流ファン
	風量 (m ³ /h) (冷房・暖房)	強 風	4 4 0 ・ 5 2 0
		弱 風	4 0 0 ・ 4 6 0
		微 風	3 7 0 ・ 4 1 0
静		3 2 0 ・ 3 2 0	
電 気 特 性	消 費 電 力	冷房	能力・電気特性表による
	(W)	暖房	
	運 転 電 流	冷房	
	(A)	暖房	
接続ケーブルの本数		3	
呼 称 能 力 (k W)		2 . 5	
機 能	据 付 方 式		天井埋込みカセット
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン(ワイヤレス) RAR-4H3
	表 示 ラ ン プ		運転・タイマー・クリーン・ミスト
	風 速 切 替		自動, 強風, 弱風, 微風, 静
外 形 寸 法 (mm)		高 さ	1 8 5
		幅	9 9 8
		奥 行	3 7 8
製 品 質 量 (k g)		1 6 . 0	
騒 音 (dB) (冷房・暖房)		強 風	3 6 ・ 3 7
		弱 風	3 4 ・ 3 5
		微 風	3 1 ・ 3 3
		静	2 8 ・ 2 8
ドレン接続口 (外径φmm)		20 (VP20)	
付 属 品		天吊据付部品一式	


- ・本仕様は予告なく変更することがあります。

回路図



配線図

RAMP-25SAS



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の※²HA接続コードを差込んで※³標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の※⁴RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の※⁶カードキー接続コードを差込んでカードキーと接続してください。
(室内SW基板のDIPスイッチを切換えて設定を行います)

- ※1 HAシステムご使用の際は室内SW基板上のDSW1上の2番カードキー選択を必ず「無」にしてください。「有」の場合、誤動作の原因となります。
- ※2 HA接続コード：SP-HAC2
- ※3 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※5 カードキーをご使用の際は室内SW基板上のDSW1上の2番カードキー選択を必ず「有」にしてください。「無」の場合、誤動作の原因となります。
- ※6 カードキー接続コード：SP-CKC2

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE	
DWN.	T. Kanai	2010-10-29		NTS	RAMP-25SAS 回路図・配線図	
CHKD.	K. Sutou	2010-11-01	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No. 3YDA BB0024653	
	S. Iijima	2010-11-02				
APPD.	T. Watanabe	2010-11-02			REGD. REGD 2010 1102	