










※サービス・補修等を考慮して300mm以上
確保することをお勧めします。

注記

1. 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。





SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE
DWN.	T. Kanai	2010-10-30		NTS	RAMP-40SAS 構造・寸法図
CHKD.	S. Iijima	2010-10-30		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	T. Watanabe	2010-11-01		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	
			3YAA BB0024658		REGD. REGD 2010 1101

仕様表


項 目		形 式		室 内 機	
				40クラス	
				RAMP-40SAS	
電源 (50/60Hz)				単相 200 V (室外受電)	
冷 凍 装 置	熱交換器フィン形状			スリット	
	配 管	配管接続方式		フレア	
		パイプ径 細 径	6.35		
		(外径φmm) 太 径	9.52		
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)			25	
	フ ザ ン 種 類			貫流ファン	
	風量 (m ³ /h) (冷房・暖房)	強 風	530・590		
		弱 風	450・490		
		微 風	380・440		
静		320・320			
電 気 特 性	消費電力 (W)	冷房	能力・電気特性表による		
		暖房			
	運転電流 (A)	冷房			
		暖房			
接続ケーブルの本数			3		
呼 称 能 力 (kW)				4.0	
機 能	据 付 方 式		天井埋込みカセット		
	主操作スイッチ		プッシュボタン(ワイヤレス)RAR-4H3		
	表 示 ラ ン プ		運転・タイマー・クリーン・ミスト		
	風 速 切 替		自動, 強風, 弱風, 微風, 静		
外 形 寸 法 (mm)		高さ	185		
		幅	998		
		奥行	378		
製 品 質 量 (kg)				16.0	
騒 音 (dB) (冷房・暖房)		強 風	44・43		
		弱 風	37・37		
		微 風	33・34		
		静	30・28		
ドレン接続口 (外径φmm)				20 (VP20)	
付 属 品				天吊据付部品一式	

- ・本仕様は予告なく変更することがあります。



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN 6に別売の※² HA接続コードを差込んで※³ 標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN 7に別売の※⁴ RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN 6に別売の※⁶ カードキー接続コードを差込んでカードキーと接続してください。
(室内SW基板のDIPスイッチを切換えて設定を行います)

- ※1 HAシステムご使用の際は室内SW基板上のDSW1上の2番カードキー選択を必ず「無」にしてください。「有」の場合、誤動作の原因となります。
- ※2 HA接続コード：SP-HAC2
- ※3 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※5 カードキーをご使用の際は室内SW基板上のDSW1上の2番カードキー選択を必ず「有」にしてください。「無」の場合、誤動作の原因となります。
- ※6 カードキー接続コード：SP-CKC2

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE	
DWN.	T. Kanai	2010-10-29		NTS	RAMP-40SAS 回路図・配線図	
CHKD.	K. Suto	2010-11-01	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No.		3YDA BB0024659
	S. Iijima	2010-11-02				
APPD.	T. Watanabe	2010-11-02				