



6668Z00NN

据付必要寸法図

仕様表




ユニット				マルチ室内ユニット	
タイプ				一方向天井カセット	
形名				RAM-PA36SH	
電源（50/60Hz）				単相 200 V（室外受電）	
冷房	定格	冷房能力	kW	接続する室外ユニットの外送図に 記載の「能力・電気特性表」を 参照してください。	
		消費電力	W		
		運転電流	A		
		力率	%		
暖房	定格	暖房能力	kW	（マルチ用室内ユニットの冷房・ 暖房仕様は室内ユニットの能力と 接続する室外ユニットによって 異なります。）	
		消費電力	W		
		運転電流	A		
		力率	%		
	低温	能力	kW		
		消費電力	W		
始動電流			A		
通年エネルギー 消費効率		JIS C 9612:2013		室外ユニットの外送図に記載	
		JIS C 9612:2005 (既銘)			
熱交換器フィン形状				スリット	
ファ ン	種類			貫流ファン	
	ファンモーター出力			W	
				25	
	風量 （冷房・暖房）	急速	m ³ /h	550・640	
		強風	m ³ /h	480・540	
		弱風	m ³ /h	430・490	
		微風	m ³ /h	380・440	
静		m ³ /h	340・380		
音響パワーレベル 運転音（冷房・暖房）	急速	dB	57・58		
	強風	dB	53・53		
	弱風	dB	50・51		
	微風	dB	48・48		
	静	dB	46・45		
ワイヤレスリモコンスイッチ形名				RAR-5C1	
電源プラグ		容量	V-A	室外ユニットの外送図に記載	
		形状			
室内外接続 ケーブル	芯線径（φ）	mm	2.0		
	芯数	芯	2		
冷媒配管	接続方式			フレア	
	液側（φ）	mm	6.35		
	ガス側（φ）	mm	9.52		
ドレン接続口外径（φ）			mm	20（VP20）	
製品寸法（高さ×幅×奥行）			mm	185×998×378	
梱包寸法（高さ×幅×奥行）			mm	310×1200×450	
質量（製品・梱包）			kg	14・18	

- (1) 仕様は、改良のため変更することがあります。
(2) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。

ワイヤレスリモコン

リモコンホルダー



- 注記
1. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
2. 接続ケーブルは、φ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0028999	REGD. 2024 0917
DWN.	Y.Tanaka	2024-09-12	⊙	NTS	RAM-PA36SH 構造・寸法図			
CHKD.	Y.Ishiki	2024-09-12						
APPD.	Y.Ishiki	2024-09-12						

CAD


001

2006Z00NN

回路図



配線図
RAM-PA36SH



- ※1 HAシステムご使用の際は室内SW基板上のDSW1の2番カードキー選択を必ず「無」にしてください。
「有」の場合、誤動作の原因となります。
- ※2 HA接続コード：SP-HAC2
- ※3 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※5 カードキーをご使用の際は室内SW基板上のDSW1の2番カードキー選択を必ず「有」にしてください。
「無」の場合、誤動作の原因となります。
- ※6 カードキー接続コード：SP-CKC2

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の【テスト端子】CN6に別売の^{※2}HA接続コードを差込んで^{※3}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の【H-LINK】CN7に別売の^{※4}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の【テスト端子】CN6に別売の^{※6}カードキー接続コードを差込んでカードキーと接続してください。
(室内SW基板のDIPスイッチを切換えて設定を行います)

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. Y.Tanaka	2024-09-12	⊕	NTS	RAM-PA36SH 回路図・配線図	
CHKD. Y.Ishiki	2024-09-12			TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2024 0917
APPD. Y.Ishiki	2024-09-12			3YDA NN0029002	