








NN0028992

室内機






注記

1. 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 接続ケーブルは、φ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 2$ の単線Fケーブルを使用します。

3. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 2$ の単線Fケーブルを使用します。



仕様表

ユニット タイプ				マルチ室内ユニット 壁掛	
形名				RAM-SA25SH	
電源 (50/60Hz)				単相 200 V (室外受電)	
冷房	定格	冷房能力	kW	接続する室外ユニットの外送図に 記載の「能力・電気特性表」を 参照してください。	
		消費電力	W		
		運転電流	A		
暖房	定格	力率	%	〔マルチ用室内ユニットの冷房・ 暖房仕様は室内ユニットの能力と 接続する室外ユニットによって 異なります。〕	
		暖房能力	kW		
		消費電力	W		
	低温	運転電流	A		
		力率	%		
		能力	kW		
		消費電力	W		
始動電流				A	
通年エネルギー消費効率		JIS C 9612:2013 JIS C 9612:2005 (廃止)		室外ユニットの外送図に記載	
熱交換器フィン形状				スリット	
ファン	種類		貫流ファン		
	ファンモータ出力		W 25		
	風量 (冷房・暖房)	急速	m³/h	640・730	
		強風	m³/h	490・580	
		弱風	m³/h	420・490	
		微風	m³/h	350・350	
		静	m³/h	290・310	
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急速	dB	60・58		
	強風	dB	54・51		
	弱風	dB	51・47		
	微風	dB	48・43		
	静	dB	45・40		
ワイヤレスリモコンスイッチ形名				RAR-5C2	
電源プラグ		容量 形状	V-A 室外ユニットの外送図に記載		
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0		
	芯数	芯	2		
冷媒配管	接続方式		フレア		
	液側 (φ)	mm	6.35		
	ガス側 (φ)	mm	9.52		
ドレン接続口外径 (φ)		mm	16		
外装色 (近似マンセルNo.)				クリアホワイト (N9.5)	
製品寸法 (高さ×幅×奥行)		mm	280×780×210		
梱包寸法 (高さ×幅×奥行)		mm	290×820×330		
質量 (製品・梱包)		kg	8・9.5		

(1)仕様は、改良のため変更することがあります。


(2)運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。

(2) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	Y.Tanaka	2024-09-12		NTS	RAM-SA25SH 構造・寸法図	
CHKD.	Y.Ishiki	2024-09-12	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			
APPD.	Y.Ishiki	2024-09-12	TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0028992			
						


5668Z00NN

回路図



配線図

RAM-SA25SH



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の ^{※2}HA接続コードを
差込んで ^{※3}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の ^{※4}RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の ^{※6}カードキー接続コード
を差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)

- ※1 HAシステムご使用の際は室内制御基板上のジャンパー線JP1
が繋がっているか確認してください。カットされている場合、
誤動作の原因となります。
- ※2 HA接続コード：SP-HAC1
- ※3 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※5 カードキーをご使用の際は室内制御基板上のジャンパー線JP1
を必ずカットしてください。未カットの場合、誤動作の原因と
なります。
- ※6 カードキー接続コード：SP-CKC1

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0028995	REGD. 2024 0917			
DWN.	Y.Tanaka	2024-09-12		NTS	RAM-SA25SH 回路図・配線図						
CHKD.	Y.Ishiki	2024-09-12									
APPD.	Y.Ishiki	2024-09-12									

CAD

REGD.
2024
0917