




仕様表


形 式		室 内 機	
		2 2 クラス	
		RAMU-22NXS	
電源 (50/60HZ)		—	
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)	—	
	熱交換器フィン形状	スリット	
	冷媒制御装置	—	
	冷媒切替装置	—	
	冷媒種類	R410A	
	封入量 (g)	—	
	過負荷保護装置	—	
配 管	配管接続方式	フレア	
	パイプ径 (外径φmm)	細 径	φ6.35
		太 径	φ9.52
	配管セット	P-24VR, 28VR	
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)	20	
	フ ザ ン 種 類	ターボファン	
	風量 (m ³ /h) (冷房・暖房)	強風	490・570
		弱風	460・520
		微風	430・450
		静	400・420
	消費電力 (W)	冷房	能力・電気特性表による
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷房	
		暖房	
	始 動 電 流 (A)	冷房	—
		暖房	—
	接続ケーブルの本数	2	
	分岐回路の種類 (A)	—	
呼 称 能 力	(kW)	冷房	2.2
		暖房	3.2
機 能	据 付 方 式	上面引掛	
	主操作スイッチ	押しボタン(ワイヤレス)RAR-2L2	
	表 示 ラ ン プ	除湿, 運転, タイマー	
	風 速 切 替	自動, 強風, 弱風, 微風, 静	
キャビネット色		パールホワイト・ウッディーベージュ	
騒 音 (dB) (冷房・暖房)		強風	36・36
		弱風	34・34
		微風	32・32
		静	30・30
外 形 寸 法 (mm)	高 さ	160+40	
	幅	520	
	奥 行	520+50	
製 品 質 量 (kg)		9	
ドレン接続口 (外径φmm)		16	
付 属 品		据付部品一式	

・本仕様は予告なく変更することがあります。

- 注 記
- 1. 室内機のサービススペースは左右が500mm以上必要です。また、部屋のコーナー部に据付けの場合は据付け説明書等を参照ください。
 - 2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
 - 3. 接続ケーブルは、φ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。
 - ・

署 名		年 月 日	投影法 NTS	尺 度 NTS	名称 RAMU-22NXS 構造:寸法図	
製図	S.Takeuchi	2001-07-21			桧木図番	
審査	T.Watanabe	2001-07-21	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			入庫 REGD 2001-08 09
承認	T.Okamura	2001-07-21				

3YAAA1381



署名	年月日	投影法	尺度	名称	再入庫
製図	タケウチ	2001・08・07	NTS	RAMU-22NXS 配線図	再入庫
審査	ワタナベ	2001・08・08		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	再入庫
承認	オカムラ	2001・08・08		3YDAA1408	再入庫

