




仕様表

項 目			形 式		室 内 機		室 外 機		
					RAS-2209NX		RAC-2209NX		
電 源 (50/60Hz)			単相100V						
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)			-		800			
	熱交換器フィン形状			スリット		コルゲート			
	冷媒制御装置			-		電動膨張弁			
	冷媒切換装置			-		四方弁			
	冷媒種類		HCFC-22						
	封入量 (g)		790						
	過負荷保護装置			自動復帰形					
	配管接続方式		フレア						
	配管パイプ径		細径	φ6.35					
	(外径φmm)		太径	φ9.52					
配管セ ッ ト			P-24VR, P-28VR						
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)			20		20			
	種 類		貫流ファン			プロペラファン			
	ファン (冷房・暖房)	風 量 (m³/h)	強 風	470 ・ 500		1,250・1,250			
			弱 風	430 ・ 455		-			
微 風			385 ・ 415		-				
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房		6.9					
		暖 房	ヒータ ON	-					
	ヒータ OFF		9.1						
	消費電力 (W)	冷 房		620 (155~1030)					
		暖 房	ヒータ ON	-					
	ヒータ OFF		820 (115~1130)						
	力 率 (%)	冷 房		90					
		暖 房	ヒータ ON	-					
	ヒータ OFF		90						
	始 動 電 流 (A)	冷 房		6.9					
暖 房		9.1							
性	接続ケーブルの本数			4					
	電 源 プ ラ グ	容量 (V-A)		125V-15A					
形 状		㊹		-					
冷 房 特 性	冷 房 能 力 (kW)			2.2 (0.9~2.8)					
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			1.2					
	冷 房 の め や す			6~9畳 (10~15m²)					
暖 房 特 性	暖 房 能 力 (kW)		ヒータON		-				
			ヒータOFF		3.2 (0.9~4.3)				
	低 温		3.1						
	電 気 ヒー ター (W)			-					
機 能	暖 房 の め や す			7~9畳 (12~15m²)					
	据 付 方 式		背面引掛		-				
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン(ワイヤレス) RAR-2L1						
能	表 示 ラ ン プ		カラッと除湿・運転・タイマー						
	風 速 切 換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静						
キャビネット色 (近似マンセルNO.)				ホワイト (N9)		Tベージュ (5Y7/2)			
外 形 寸 法 (mm)	高 さ		285		570				
	幅		798		700+60				
	奥 行		193+10		210+35				
製 品 質 量 (kg)				8		29			
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		39 ・ 41		44 ・ 45				
	弱 風		33 ・ 35		-				
	微 風		28 ・ 30		-				
	静		23 ・ 23		-				
ドレン接続口 (外径φmm)				16					
付 属 品				壁掛据付部品一式					
電 源 コー ド 長 さ (m)		左/右		0.4/1.1		-			

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

