










3YAA76196


室内機




Pから見る（下引配管位置）



※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。




室 外 機




注 記


1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、
上は50mm必要です。
2. 配管は太径・細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ15m以内です。
(配管長が8mを超える場合には、10g/mの追加チャージが必要です)
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 ⑪
6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、
制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の
単線Fケーブルを使用します。




サービススペース



仕様表


項 目				形 式		室 内 機	室 外 機
						RAS-22SJX-1	RAC-22SJX-1
電 源 (50/60Hz)				単相100V			
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)			—		700	
	熱交換器フィン形状			アコーディオン		コルゲート	
	冷媒制御装置			—		キャピラリ	
	冷媒切換装置			—		四方弁	
	冷媒	種類		フロン22			
		封入量 (g)		540 (ページ分20g含む)			
	過負荷保護装置			自動復帰形			
配 管		配管接続方式		フレア			
		パイプ径	細 径	6.35			
			太 径	9.52			
		配管セット		P-24VK2, P-28VK2			
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)			20		20	
	ファン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン		
		風 量 (m³/h)	強 風	360・480		1320・1290	
			弱 風	320・410		—	
			微 風	280・340		—	
電 気 特 性	運転電流 (A)	冷 房	9.1				
		暖 房	ヒータ ON	—			
			ヒータ OFF	12.1			
	消費電力 (W)	冷 房	820 (320～1100)				
		暖 房	ヒータ ON	—			
			ヒータ OFF	1090 (280～1300)			
	力 率 (%)	冷 房	90				
		暖 房	ヒータ ON	—			
			ヒータ OFF	90			
	始動電流 (A)	冷 房	9.1				
暖 房		12.1					
接続ケーブルの本数			4				
電源プラグ	容量(V-A)		125V-15A				
	形 状		㊶		—		
冷房特性	冷 房 能 力 (kW)			2.2 (0.9～2.5)			
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			1.2			
	冷 房 の め や す			6～9畳 (10～15m²)			
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータ ON	—				
		ヒータ OFF	3.2 (0.9～3.9)				
		低 温	2.8				
	電気ヒーター (W)			—			
暖 房 の め や す			7～9畳 (12～15m²)				
機 能	据 付 方 式			背面引掛		—	
	主 操 作 ス イ ッ チ			ワイヤレスリモコン (プッシュボタン), RAR-1Y4			
	表 示 ラ イ ン プ			運転・タイマー			
	風 速 切 換			自動・強風・弱風・微風			
キャビネット (色, マンセルNo)				—		—	
外形寸法 (mm)	高 さ		248		530		
	幅		744		665+80		
	奥 行		168+5		247+38		
製 品 質 量 (kg)				5.5		24	
騒 音 (dB)	強 風		36・40		44・44		
	弱 風		32・36		—		
	微 風		28・32		—		
ドレン接続口 (外径φmm)				φ16			
付 属 品				壁掛据付部品一式			
電源コード長さ (m)				左/右		0.9/1.6	
						—	

●本仕様は予告なく変更することがあります。


備考		投影法 		尺度 NTS
入庫 	製図 イワフチ 審査 イワフチ 承認 タカハシ	98.05.13 98.05.13 98.05.13	名称 RAS-22SJX-1: RAC-22SJX-1 構造：寸法図	栃木図番 Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan 3YAA76196

3YDA76188


回路図



配線図 RAS-22SJX-1



配線図 RAC-22SJX-1



	備考			投影法	尺度	
					NTS	
入庫 98. 5.28 庫	製図 イワフチ	98.05.13	名称	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		板木図番
	審査 イワフチ	98.05.13	RAS-22SJX-1: RAC-22SJX-1			3YDA76188
	承認 タカハシ	98.05.13	回路図: 配線図			