






仕 様 表				
項 目		形 式	室 内 機	室 外 機
			RAS-25SHX2	RAC-25SHX2
電 源 (50/60Hz)			単相200V	
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)		—	700
	熱交換器フィン形状		アコーディオンスリット	波形フィン
	冷媒制御装置		—	キャピラリチューブ
	冷媒切換装置		—	四方弁
	冷媒種類		フロン22	
	封入量 (g)		780 (エアパージ分50g含む)	
	過負荷保護装置		自動復帰形	
配 管	配管接続方式		フレア	
	パイプ径	細 径	φ6.35	
		太 径	φ9.52	
		配管セ ッ ト	P-24VK2, 28VK2	
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)		20	20
	ファン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン	プロペラファン
		風 量	360・500	1200
		風 量	320・420	—
		(m³/h)	280・340	—
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	5.6	
		暖 房	ヒータ ON	—
			ヒータ OFF	6.6
	消費電力 (W)	冷 房	1,010 (320~1,150)	
		暖 房	ヒータ ON	—
			ヒータ OFF	1,180 (280~1,350)
	力 率 (%)	冷 房	90	
		暖 房	ヒータ ON	—
			ヒータ OFF	89
	始 動 電 流 (A)	冷 房	5.6	
	暖 房	6.6		
接 続 ケーブルの本数	4			
電 源 プ ラ グ	容量 (V-A)	250V-15A		
	形 状	㊤	—	
冷房特性	冷 房 能 力 (kW)		2.5 (0.9~2.8)	
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		1.4	
	冷 房 の め や す		7~10畳 (11~17m²)	
暖房特性	暖 房 能 力 (kW)	ヒータ ON	—	
		ヒータ OFF	3.4 (0.9~4.0)	
		低 温	2.9	
	電 気 ヒー ター (W)	—		
機 能	暖 房 の め や す		7~9畳 (12~15m²)	
	据 付 方 式	背面引掛	—	
	主 操 作 ス イ ッ チ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-1T1		
	表 示 ラ ン プ	運転, タイマー		
風 速 切 換	自動, 強風, 弱風, 微風			
キャビネット (色, マンセルNo)		—	TベージュNo5Y7/2	
外 形 寸 法 (mm)	高 さ		265	570
	幅		785	700+53
	奥 行		168+10	210+35
製 品 質 量 (kg)		6.0	29.0	
騒音 (dB)	強 風	38・41	45・45	
	弱 風	32・36	—	
	微 風	28・28	—	
ドレン接続口 (外径φmm)		16		
付 属 品		壁掛据付部品一式		
電源コード長さ (m)		左/右	0.4/1.1	—

3YDA73943


回路図



配線図 RAC-25SHX2





配線図 RAS-25SHX2



注記

1. 図象は室内機から電源を取る時の回路図を示します。

備考			投影法 		尺度 NTS	
入庫 	製図 ミツタ	97.02.27	名称	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		板木図番 3YDA73943
	審査 ミツタ	97.02.27	RAS-25SHX2:RAS-25SHX2			
	承認 オソト	97.02.28	回路図:配線図			