






室 外 機





Pから見る（下引配管位置）



- 注記 1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、
上は50mm必要です。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ12m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5. プラグの形状 (D)
6. 電源コードの長さ




7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。



項 目			形 式	室 内 機	室 外 機	
				RAS-2810KE	RAC-2810KE	
電 源 (50/60Hz)				単相100V		
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)			—	800	
	熱交換器フィン形状			スリット	コルゲート	
	冷媒制御装置			—	電動膨張弁	
	冷媒切換装置			—	四方弁	
	冷媒	種類		フロン22		
		封入量 (g)		1100		
	過負荷保護装置			自動復帰形		
	配管	配管接続方式		フレア		
パイプ径 (外径φmm)		細径	6.35			
		太径	9.52			
		配管セット	P-24VK2, P-28VK2			
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)		20	20		
	ファン	種類	貫流ファン	プロペラファン		
		風 量 (m³/h)	強 風	500	1500	
			弱 風	430	—	
			微 風	380	—	
電 気 特 性	運転電流 (A)		6.3			
	消費電力 (W)		625 (80~935)			
	力 率 (%)		99			
	始動電流 (A)		6.3			
	接続ケーブルの本数		4			
	電源プラグ	容量 (V-A)	125V-20A			
形 状		㊦	—			
冷 房 特 性	冷房能力 (kW)		2.8 (0.9~3.2)			
	除湿能力 (ℓ/h)		1.6			
	冷房のめやす		8~12畳 (13~19m²)			
機 能	据付方式		背面引掛	—		
	主操作スイッチ		プッシュボタン (ワイヤレス), RAR-2C6			
	表示ランプ		フィルター/除湿/運転/パワフル/タイマー			
	風速切換		自動・強風・弱風・微風・静			
キャビネット (色, マンセルNo)			ホワイト	ベージュ		
外形寸法 (mm)	高 さ		285	570		
	幅		798	710+95		
	奥 行		183+10	280+51		
製 品 質 量 (kg)			9.0	32		
騒 音 (dB)	強 風		39	42		
	弱 風		34	—		
	微 風		28	—		
	静		23	37		
ドレン接続口 (外径φmm)			16			
付 属 品			据付部品一式、空清フィルター			
電源コード長さ (m) 左/右			0.4/1.1	—		

●本仕様は予告なく変更することがあります。



尺度
NTS

枋木図番

Hitachi Appliances, Inc.
Tokyo Japan

3 YAA77472

