





室 外 機

[illegible]

- 注記
1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、
上は50mm必要です。
 2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
 3. 配管は長さ12m以内です。
 4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
 5. プラグの形状 (1)
 6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。



項 目			形 式	室 内 機	室 外 機
				RAS-3210KE	RAC-3210KE
電 源 (50/60Hz)			単相100V		
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)		— 800		
	熱交換器フィン形状		スリット コルゲート		
	冷媒制御装置		— 電動膨張弁		
	冷媒切換装置		— 四方弁		
	冷媒	種 類	フロン22		
		封入量 (g)	1100		
	過負荷保護装置		自動復帰形		
	配 管	配管接続方式	フレア		
パイプ径 (外径φmm)		細 径	6.35		
		太 径	9.52		
配管セット		P-24VK2, P-28VK2			
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)		20 20		
	ファン	種 類	貫流ファン プロペラファン		
		風 量 (m³/h)	強 風	500 1500	
			弱 風	430 —	
			微 風	380 —	
電 気 特 性	運転電流 (A)		8.6		
	消費電力 (W)		855 (80~1000)		
	力 率 (%)		99		
	始動電流 (A)		8.6		
	接続ケーブルの本数		4		
電 源 プ ラ グ	容量 (V-A)	125V-20A			
	形 状	㊦ —			
冷 房 特 性	冷 房 能 力 (kW)		3.2 (0.9~3.8)		
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		1.8		
	冷 房 の め や す		9~13畳 (15~22m²)		
機 能	据 付 方 式		背面引掛 —		
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン(ワイヤレス), RAR-2C6		
	表 示 ラ ン プ		フィルター/除湿/運転/パワフル/タイマー		
	風 速 切 換		自動・強風・弱風・微風・静		
キャビネット (色, マンセルNo)			ホワイト ベージュ		
外形寸法 (mm)		高 さ	285 570		
		幅	798 710+95		
		奥 行	183+10 280+51		
製 品 質 量 (kg)			9.0 3.2		
騒 音 (dB)		強 風	41 43		
		弱 風	34 —		
		微 風	28 —		
		静	23 37		
ドレン接続口 (外径φmm)			16		
付 属 品			据付部品一式、空清フィルター		
電源コード長さ (m) 左/右			0.4/1.1 —		

●本仕様は予告なく変更することがあります。

	備考			投影法	尺度	
					NTS	
入庫 99. 3. 9 庫	製図 オオタユ 99.02.17	名称 RAS-3210KE:RAC-3210KE 構造：寸法図	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	柵木図番 3YAA77474		

