

3YAA77226

室内機

193

183

据付板

7

60

6.5

46.5

785

798

上部吸込口

フロントパネル

285

46.5

6.5

空気吐出口

左右風向板

上下風向板

背面図

174

450

174

81

70

70

26

ドレンホース

ツユトイ

ドレン取出口

φ6.5配管用壁穴位置

電源コード

接続コード

90

ドレンキャップ接続口

細径配管(φ6.35)接続用

太径配管(φ9.52)接続用

背面図

約300

約380

約350

室外機

64

164

トツテ

空気吸込口

805

710

69

(26)

558

570

10.12

310

331

1.4

1.2

35

10.5

500

アンカーボルト用切欠穴
(2-φ8.0ボルト用)

アンカーボルト用穴
(2-φ12)

5.5

331

280

22.5

65.5

64

トツテ

空気吸込口

199

89

160.5

200以上

200

100以上

50以上

サービススペース

ワイヤレスリモコン

56

18

147

Pから見る(下引配管位置)

47

31

60

10

10

60

49

据付板

天井面(回縁)

75

23

50以上

450

600

450

648

32.5

(174)

41

36.5

45

埋込ボルト用穴(左右)10.5×20

ボードアンカー用切欠穴(左右)10.5×20

配管引出し穴中心線

壁穴φ6.5

ドレンホース

本体中心線

798

注記

1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、上は50mm必要です。

2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

3. 配管は長さ12m以内です。

4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。

5. プラグの形状 ㊦

6. 電源コードの長さ

約0.4m

約1.1m

7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

室内機から電源を取る場合

室内機

端子台

A

B

C

D

黒

白

茶

赤

接続ケーブル

室外機

端子台

D

C

B

A

赤

茶

白

黒

室外機から電源を取る場合

室外機

端子台

C

D

茶

赤

電源 単相100V

仕様表

項目	形式	室内機	室外機
電源	(50/60Hz)	RAS-3210KX	RAC-3210KX
冷	圧縮機出力 (W)	—	800
凍	熱交換器フィン形状	スリット	コルゲート
装	冷媒制御装置	—	電動膨張弁
置	冷媒切換装置	—	四方弁
配管	冷媒種類	フロン22	
	封入量 (g)	1100+208	
送風装置	過負荷保護装置	自動復帰形	
	配管接続方式	フレア	
	パイプ径 細径 (外径φmm)	φ6.35	
	太径	φ9.52	
	配管セット	P-24VK2, P-28VK2	
	ファンモータ出力 (W)	20	20
	種類	貫流ファン	プロペラファン
	風量 (m³/h)	500・660	1,500・1,500
	強風	430・580	—
	弱風	380・520	—
電	運転冷房	8.6	
	暖房	ヒータ ON	—
		ヒータ OFF	12.0
消費電力 (W)	冷房	855 (80 ~ 1000)	
	暖房	ヒータ ON	—
		ヒータ OFF	1195 (75 ~ 1685)
力率 (%)	冷房	99	
	暖房	ヒータ ON	—
		ヒータ OFF	99
始動電流 (A)	冷房	8.6	
	暖房	12.0	
接続ケーブルの本数	4		
電源プラグ	容量 (V-A)	125V-20A	
	形状	㊦	—
冷房特性	冷房能力 (kW)	3.2 (0.9~3.8)	
	除湿能力 (l/h)	1.8	
	冷房のめやす	9~13畳 (15~22m²)	
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータ ON	—
		ヒータ OFF	4.8 (0.9~6.6)
	電気ヒーター (W)	—	
	暖房のめやす	11~13畳 (17~22m²)	
機能	据付方式	背面引掛	
	主操作スイッチ	プッシュボタン(ワイヤレス) RAR-2C2	
	表示ランプ	フィルター/除湿/運転/パワフル/タイマー	
	風速切換	自動, 強風, 弱風, 微風, 静	
キャビネット色	ホワイト・ベージュ		ライトベージュ
外形寸法 (mm)	高さ	285	570
	幅	798	710+95
	奥行	183+10	280+51
製品質量 (kg)	9		32
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風	41・42	43・45
	弱風	34・35	—
	微風	28・30	—
	静	23・23	37・37
ドレン接続口 (外径φmm)	16		
付属品	壁掛据付部品一式・空清フィルター		
電源コード長さ (m)	左/右	0.4/1.1	—

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

投影法

NTS

NTS

備考

入庫 99.2.25

製図 ミヤザキ

審査 ミヤザキ

承認 タカハシ

99.02.15

名称 RAS-3210KX:RAC-3210KX

構造:寸法図

99.02.15

Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan

柵木図番 3YAA77226

2006.04.01 社名変/Company Name change Apr.01.2006

