




仕様表

項 目			形 式	室 内 機	室 外 機	
				RAS-40HFX2	RAC-40HSFX2	
電 源 (50/60Hz)			単相200V			
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)		-		800	
	熱交換器フィン形状		スーパースリット		波形フィン	
	冷媒制御装置		-		電動弁	
	冷媒切換装置		-		四方弁	
	冷媒	種類	フロン22			
		封入量 (g)	1070 (エアパージ分20g含む)			
	過負荷保護装置		自動復帰形			
	配 管	配管接続方式		フレア		
パイプ径 (外径φmm)		細 径	φ6.35			
		太 径	φ12.7			
配管セ ッ ト		P-45VK2				
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)		20	20		
	ファン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン	プロペラファン		
		風 量 (m ³ /h)	強 風	480・540	1560	
			弱 風	410・430	-	
			静 か	340・360	-	
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	8.8			
		暖 房	ヒータ ON	15.4		
	ヒータ OFF		-			
	消費電力 (W)	冷 房	1,590 (200~1,750)			
		暖 房	ヒータ ON	2,900 (150~2,990)		
	ヒータ OFF		-			
	力 率 (%)	冷 房	90			
		暖 房	ヒータ ON	94		
	ヒータ OFF		-			
	始 動 電 流 (A)	冷 房	8.8			
暖 房		15.4				
性	接続ケーブルの本数		4			
	電 源 プ ラ グ	容量 (V-A)	250V-20A			
形 状		㊦				
冷房 特性	冷 房 能 力 (kW)		4.0 (0.5~4.5)			
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		2.1			
	冷 房 の め や す		11~17畳 (18~28m ²)			
暖房 特性	暖 房 能 力 (kW)	ヒータ ON	6.0 (0.5~7.1)			
		ヒータ OFF	-			
	(kW)	低 温	5.4			
		電 気 ヒー ター (W)		1010		
機 能	暖 房 の め や す		13~17畳 (22~27m ²)			
	据 付 方 式		背面引掛	-		
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-1J1			
	表 示 ラ ン プ		運転, タイマー, ホットキープ, 一発温風			
風 速 切 換	自動, 強, 弱, 静か					
	キャビネット (色, マンセルNo)		-	TベージュNo5Y7/2		
外 形 寸 法 (mm)	高 さ	298	520			
	幅	815	795+70			
	奥 行	194+10	250+55			
製 品 質 量 (kg)		10	41			
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強 風	44・44	47・47			
	弱 風	40・40	-			
	静 か	36・36	-			
ドレン接続口 (外径φmm)		16				
付 属 品		壁掛据付部品一式				
電源コード長さ (m)		左/右	0.4/1.1	-		


- 再封入時は1050g封入願います。なお、接続配管が10mを超える時は25g/mの追加充填をお願いします。
- 本仕様は予告なく変更することがあります。

	備考			投影法 	尺度 NTS	
入庫 95. 3. 庫	製図	オソド	95.02.28	名称		桁木図番
	審査	オソド	95.02.28	RAS-40HFX2:RAC-40HSFX2	Hitachi Appliances, Inc.	3YAA69659
	承認	カネフ	95.03.01	構造: 寸法図	Tokyo Japan	

3YDA69667


回路図

電源プラグ
単相200V
50/60Hz




配線図 RAS-40HFX2

電源プラグ
単相200V
50/60Hz



配線図 RAC-40HSFX2



備考				投影法 		尺度 NTS	
入庫 	製図 オソト	95.02.28	名称	RAS-40HFX2:RAC-40HSFX2		板木図番	
審査 オソト	95.02.28		回路図: 配線図		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		3YDA69667
承認 カネコ	95.03.01						