

12345678

室内機

230227

据付板

9.56.04.76.5

ワイヤレスリモコン

780280

上面吸込口

フロントパネル

上面グリル

空気吹出口

左右風向板

上下風向板

1657045070165

ツユトイ

※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。

ドレンホース

ドレンキャップ接続口

細径配管(φ6.35)接続用

太径配管(φ9.52)接続用

電源コード

接続ケーブル

約55約380約70

約0.4m約1.1m

室内機から電源を取る場合

室外機から電源を取る場合

電源 単相200V

据付板

天井面(回縁)

16575502.550

埋込ボルト用穴(左右)10.5×20

ボードアンカー用切欠穴(左右)

255.7186370600650780

細径配管

太径配管

本体中心線

壁穴φ65

80

45.536.546.5

ドレンホース

配管引出し穴中心線

215.5702565

5050

123(フロントパネル全開時)

室内機サービススペース

12345678

仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電源		(50/60Hz)	RAS-40SRX2	RAC-40SRX2
電圧			単相200V	
冷凍装置	圧縮機出力(W)		—	1000
	熱交換器フィン形状		細形スリット	コルゲート
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁
	冷媒切換装置		—	四方弁
配管	冷媒種類		フロン R410A	
	封入量(g)		1350	
	過負荷保護装置		8	
	自動復帰形		—	
送風装置	配管接続方式		フレア	
	パイプ径細径(外径φmm)		φ6.35	
	パイプ径太径		φ9.52	
	配管セット		P-24VR, P-28VR	
ファン	ファンモータ出力(W)		25	40
	種類		貫流ファン	プロペラファン
	風量(m³/h)		750・780	2410・2190
	風速		640・660	—
電気特性	運転電流(A)	冷房	5.8	—
	暖房	ヒータ ON	—	—
	ヒータ OFF	9.2	—	—
	消費電力(W)	冷房	1045 (155~1250)	—
暖房	ヒータ ON	—	—	
ヒータ OFF	1650 (115~2355)	—	—	
力率(%)	冷房	90	—	—
	暖房	ヒータ ON	—	—
	ヒータ OFF	90	—	—
	始動電流(A)	冷房	5.8	—
暖房	9.2	—	—	
接続ケーブルの本数	容量(V-A)		250V-15A	
	形状		㊦	
	冷房能力(kW)		4.0 (0.9~4.5)	—
	除湿能力(l/h)		2.1	—
冷房特性	冷房のめやす		11~17畳 (18~28m²)	
	暖房能力(kW)	ヒータ ON	—	—
	ヒータ OFF	6.0 (0.9~8.0)	—	—
	電気ヒーター(W)	低温	5.8	—
機性能	暖房のめやす		13~17畳 (22~27m²)	
	据付方式		背面引掛	—
	主操作スイッチ		プッシュボタン(ワイヤレス)	RAR-2V2
	表示ランプ		除湿・運転・タイマー	—
色調(近似マンセルN0.)	風速切換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静	—
	高さ		ホワイト(N9)	Tベージュ(5Y7/2)
	幅		280	600
	奥行		780	792+85
外形寸法(mm)	質量(kg)		227+3	299+46
	9		42	—
	騒音(dB)(冷房・暖房)	強風	46・46	49・50
	弱風	41・41	—	—
製品質量(kg)	微風	37・37	—	—
	静	23・23	—	—
	ドレン接続口(外径φmm)		16	—
	付属品		壁掛据付部品一式	—
電源コード長さ(m)	左/右	0.4/1.1	—	—

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

カタギリ

2003・02・10

NTS

RAS-40SRX2:RAC-40SRX2 構造:寸法図

審査

カタギリ

2003・02・10

Hitachi Appliances, Inc.

栃木図番

再入庫

承認

イ/ウ/エ

2003・02・10

Tokyo Japan

3.YAAA4018

2003-02-28

0100

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006



