





仕様表






室内機





背面から見る
(配管引出寸法)



室 外 機



Pから見る（下引配管位置）




注 記

1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、
上は50mm必要です。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ15m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、
制御側φ1.6×2のFケーブルを使用します。



項目				形式		室内機	室外機
						RAS-50SJX2	RAC-50SJX2
電源 (50/60Hz)				単相200V			
冷凍装置	圧縮機出力 (W)			—		800	
	熱交換器フィン形状			スリット		スリット+コルゲート	
	冷媒制御装置			—		電動膨張弁	
	冷媒切換装置			—		四万弁	
	冷媒	種類		フロン22			
		封入量 (g)		1150 (ページ分20g含む)			
	過負荷保護装置			自動復帰形			
配管	配管接続方式		フレア				
	パイプ径 (外径φmm)	細径	6.35				
		太径	12.7				
	配管セット		P-45VK2, P-410VK2				
送風装置	ファンモータ出力 (W)			20		20	
	ファン (冷房・暖房)	種類	強風	貫流ファン		プロペラファン	
			弱風	720・750		1800・1800	
			微風	540・660		—	
			480・600		—		
電気特性	運転電流 (A)	冷房	10.4				
		暖房	ヒータON	—			
			ヒータOFF	12.4			
	消費電力 (W)	冷房	2065 (250~2500)				
		暖房	ヒータON	—			
			ヒータOFF	2450 (240~2970)			
	力率 (%)	冷房	99				
		暖房	ヒータON	—			
			ヒータOFF	99			
	始動電流 (A)	冷房	10.4				
暖房		12.4					
接続ケーブルの本数			4				
電源プラグ	容量 (V-A)		250V-15A				
	形状		㊦		—		
冷房特性	冷房能力 (kW)			5.0 (0.9~5.2)			
	除湿能力 (ℓ/h)			2.8			
	冷房のめやす			14~21畳 (23~34m ²)			
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータON	—				
		ヒータOFF	6.7 (0.9~8.1)				
		低温	5.9				
	電気ヒーター (W)			—			
暖房のめやす			15~18畳 (24~30m ²)				
機能	据付方式			背面引掛		—	
	主操作スイッチ			ワイヤレスリモコン (プッシュボタン), RAR-1Y1			
	表示ランプ			除湿・運転・タイマー			
	風速切換			自動・強風・弱風・微風			
キャビネット (色, マンセルNo)				—		—	
外形寸法 (mm)	高さ		285		625		
	幅		798		685+11		
	奥行		183+10		254+55		
製品質量 (kg)				8.5		33	
騒音 (dB)	冷房・暖房	強風	45・45		49・50		
		弱風	40・41		—		
		微風	35・36		—		
ドレン接続口 (外径φmm)				φ16			
付属品				壁掛据付部品一式			
電源コード長さ (m) 左/右				0.4/1.1		—	

●本仕様は予告なく変更することがあります。

		備考		投影法 		尺度 NTS	
入庫 	製図 カタギリ	98.01.13	名称 RAS-50SJX2: RAC-50SJX2	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		桁木図番 3YAA75157	
	審査 ヤスナガ	98.01.13	構造: 寸法図				
	承認 フニジ	98.01.13					

