










6 5 5 5 0 0 0 N N


室内機



背面图




据 付 板 (正面図) 天井面 (回縁) (ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です)



注記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が 50 mm 必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ 20 m 以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は 10 m 以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ

仕様表







ユニット タイプ				室内ユニット		室外ユニット		
型式				壁掛型セパレート				
電源 (50/60Hz)				RAS-BJ40G2 RAC-BJ40G2				
				単相200V				
冷房	定格	能力	kW	4.0 (0.5 ~ 4.5)				
		消費電力	W	1,430 (190 ~ 1,650)				
		運転電流	A	7.9				
		力率	%	90				
暖房	定格	能力	kW	5.0 (0.6 ~ 7.3)				
		消費電力	W	1,450 (195 ~ 2,545)				
		運転電流	A	8.1 (最大 15.0)				
		力率	%	90				
	低温	能力	kW	5.3				
		消費電力	W	2,250				
始動電流			A	8.1				
通年エネルギー		JISC9612:2013		4.9				
消費効率		JISC9612:2005 (区分)		4.9 (C)				
冷凍装置	圧縮機出力		W	-		1,000		
	熱交換器フィン形状			細幅スリット		コルゲート		
冷媒	種類	フロン R32						
	封入量	g	740					
ファン	種類		貫流ファン		プロペラファン			
	ファンモータ出力		W	25		40		
	風量 (冷房・暖房)	急速	m ³ /h	680 ・ 780		1,860・1,740		
		強風	m ³ /h	520 ・ 680		-		
		弱風	m ³ /h	410 ・ 510		-		
		微風	m ³ /h	340 ・ 400		-		
静		m ³ /h	260 ・ 260		-			
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急速	dB	64 ・ 64		61 ・ 62			
	強風	dB	55 ・ 58		-			
	弱風	dB	49 ・ 51		-			
	微風	dB	45 ・ 46		-			
	静	dB	42 ・ 41		-			
操作スイッチ		型名		ワイヤレスリモコン RAR-7Y1				
電源プラグ	容量		250V-15A					
	形状		㊦		-			
電源コード長さ (左/右)		m	0.6/1.3		-			
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)		mm	2.0				
	芯数		芯	3				
冷媒配管	接続方式		フレア					
	液側 (φ)	mm	6.35					
	ガス側 (φ)	mm	9.52					
	最大配管長	m	20					
	最大高低差	m	10					
	冷媒追加充填量	g	チャージレス					
ドレン接続口外径 (φ)		mm	16					
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)			
製品寸法 (高さ×幅×奥行)		mm	280×780×215		629×799 (+99) ×299 (+68)			
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)		cm	82×33×26		93×40×67			
質量 (製品・荷造)		kg	8.0 ・ 9.5		35.0 ・ 37.0			

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
- (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (5) 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの可変幅(最小～最大)の数値です。
- (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
- (7) 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はトッテとサービスパネルカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	T. Endo	2017-02-28		N T S	RAS-BJ40G2:RAC-BJ40G2 構造・寸法図		
CHKD.	Y. Yasunaga	2017-02-28	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.				TOCHIGI DWG. No.
APPD.	Y. Yasunaga	2017-02-28					3YAA NN0005559

0	9	5	5	0	0	0	N	N
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室 外 機



注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあげられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあげてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	M. Oguri	2017-02-20		NTS	RAS-BJ40G2:RAC-BJ40G2 構造:寸法図		
CHKD.	Y. Yasunaga	2017-02-21	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.		REGD. REGD. 2017 0221
APPD.	Y. Yasunaga	2017-02-21			3YAA NN0005560		




This drawing is under license by Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Technology (Hong Kong) Limited



REGD.
REGD
2017
0221

002

F



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	M. Oguri	2017-02-28		NTS	RAS-BJ40G2:RAC-BJ40G2 回路図:配線図	
CHKD.	H. Shono	2017-02-28		TOCHIGI DWG. No.		
	Y. Funayama	2017-02-28		Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		
APPD.	Y. Yasunaga	2017-02-28		3YDANN0005561		