













室外機



1. 室内機のサービススペースは左右が50mm、上は50mm必要です。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ12m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2
またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。
6. 電源コードの長さ 約0.4m 約1.1m



項 目			形 式		室 内 機		室 外 機	
					RAS-C229NX		RAC-C229NX	
電 源 (50/60Hz)					単相100V			
冷凍装置	圧縮機出力 (W)			-		800		
	熱交換器フィン形状			スリット		コルゲート		
	冷媒制御装置			-		電動膨張弁		
	冷媒切換装置			-		四方弁		
	冷媒	種類		HCFC-22				
		封入量 (g)		790				
	過負荷保護装置			自動復帰形				
配管	配管接続方式		フレア					
	パイプ径 (外径φmm)	細径	φ6.35					
		太径	φ9.52					
配管セット			P-24VR, P-28VR					
送風装置	ファンモータ出力 (W)			20		20		
	ファン (冷房・暖房)	種類	貫流ファン		プロペラファン			
		風量	470・500		1,250・1,250			
		強風	430・455		-			
電気特性	運転電流 (A)	冷房	6.9					
		暖房	-					
	消費電力 (W)	冷房	620 (155~1030)					
		暖房	-					
	力率 (%)	冷房	90					
		暖房	-					
	始動電流 (A)	冷房	90					
		暖房	6.9					
	接続ケーブルの本数			9.1				
	電源プラグ	容量 (V-A)		4				
形状		125V-15A						
冷房特性	冷房能力 (kW)		㊦					
	除湿能力 (ℓ/h)		2.2 (0.9~2.8)					
	冷房のめやす		1.2					
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータON	6~9畳 (10~15m ²)					
		ヒータOFF	-					
	電気ヒーター (W)	低温	3.2 (0.9~4.3)					
				3.1				
機能	暖房のめやす		-					
	据付方式		7~9畳 (12~15m ²)					
	主操作スイッチ		背面引掛					
	表示ランプ		-					
風速切換			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2L1					
キャビネット色 (近似マンセルN0.)			カラッと除湿・運転・タイマー			自動, 強風, 弱風, 微風, 静		
オパールグリーン(5BG9/1)			Tベージュ (5Y7/2)					
外形寸法 (mm)	高さ		285		570			
	幅		798		700+60			
	奥行		193+10		210+35			
製品質量 (kg)			8		29			
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風	風	39・41		44・45			
		風	33・35		-			
		風	28・30		-			
	静		23・23		-			
ドレン接続口 (外径φmm)			16					
付属品			壁掛据付部品一式					
電源コード長さ (m)			左/右		0.4/1.1			
					-			

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

署 名	年 月 日	投影法	尺度	名称		
製図	テヅカ	2002・02・26		NTS	RAS-C229NX:RAC-C229NX 構造:寸法図	
審査	ヤスナガ	2002・02・27	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		栃木図番 3.YAAA2265	再入庫 入庫 2002-03 06
承認	ヤスナガ	2002・02・27				

