










3YAA76192


室内機




Pから見る（下引配管位置）




※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを入換えてください。




室 外 機




サービススペース



ワイヤレスリモコン




Pから見る（下引配管位置）




注 記

1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、
上は50mm必要です。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ12m以内です。
(配管長が8mを超える場合には、10g/mの追加チャージが必要です)
4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5. プラグの形状 ㊹
6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、
制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の
単線Fケーブルを使用します。




	備考			
入庫 98.5.28 庫	製図 イワブチ	98.05.11	名称	
	審査 イワブチ	98.05.11	RAS-J22JX-1: RAC-228JX	
	承認 タカハシ	98.05.11	構造: 寸法図	

仕様表

項 目			形 式		
			室 内 機	室 外 機	
			RAS-J22JX-	RAC-228JX-	
電 源 (50/60Hz)			単相100V		
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)		—	700	
	熱交換器フィン形状		アコーディオン	コルゲート	
	冷媒制御装置		—	キャピラリ	
	冷媒切換装置		—	四方弁	
	冷媒	種 類	フロン22		
		封入量 (g)	540 (ページ分20g含む)		
	過負荷保護装置		自動復帰形		
配 管	配管接続方式		フレア		
	パイプ径 (外径φmm)	細 径	6.35		
		太 径	9.52		
配管セ ッ ト		P-24VK2, P-28VK2			
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)		20	20	
	ファン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン	プロペラファン	
		風 量 (m ³ /h)	強 風	360・480	1320・1290
			弱 風	320・410	—
			微 風	280・340	—
電 気 特 性	運転電流 (A)	冷 房	9.1		
		暖 房	ヒータ ON	—	
			ヒータOFF	12.1	
	消費電力 (W)	冷 房	820 (320~1100)		
		暖 房	ヒータ ON	—	
			ヒータOFF	1090 (280~1300)	
	力 率 (%)	冷 房	90		
		暖 房	ヒータ ON	—	
			ヒータOFF	90	
	始動電流 (A)	冷 房	9.1		
暖 房		12.1			
接続ケーブルの本数		4			
電源プラグ	容量 (V-A)	125V-15A			
	形 状	㊦	—		
冷房特性	冷 房 能 力 (kW)		2.2 (0.9~2.5)		
	除湿能力 (ℓ/h)		1.2		
	冷 房 の め や す		6~9畳 (10~15m ²)		
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータ ON	—		
		ヒータOFF	3.2 (0.9~3.9)		
		低 温	2.8		
	電 気 ヒ ー タ ー (W)		—		
暖 房 の め や す		7~9畳 (12~15m ²)			
機 能	据 付 方 式		背面引掛	—	
	主 操 作 ス イ ッ チ		ワイヤレスリモコン (プッシュボタン), RAR-1Y4		
	表 示 ラ ン プ		運転・タイマー		
	風 速 切 換		自動・強風・弱風・微風		
キャビネット (色, マンセルNo)			—	—	
外形寸法 (mm)	高 さ	248		530	
	幅		744	665+80	
	奥 行	168+5		247+38	
製 品 質 量 (kg)			5.5	24	
騒 音 (dB)	強 風	36・40		44・44	
	弱 風	32・36		—	
	微 風	28・32		—	
ドレン接続口 (外径φmm)			φ16		
付 属 品			壁掛据付部品一式		
電源コード長さ (m) 左/右			0.9/1.6	—	

●本仕様は予告なく変更することがあります。

			備考		投影法 		尺度 NTS			
入庫 		製図 イワフチ	98.05.11	名称 RAS-J22JX-1: RAC-228JX-1	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			枋木図番 3YAA76192		
		審査 イワフチ	98.05.11	構造：寸法図						
		承認 タカハシ	98.05.11							



	備考			投影法	尺度	
					NTS	
入庫 98. 5. 28 庫	製図	イワフチ	98.05.11	名称	板木図番	
	審査	イワフチ	98.05.11	RAS-J22JX-1: RAC-228JX-1	Hitachi Appliances, Inc.	
	承認	タカハシ	98.05.11	回路図: 配線図	Tokyo Japan	
						3YDA76184