














配線図
R A S - L 2 2 Z E 7

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の※¹HA接続コードを差込んで※²標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の※³RACアダプターの端子を差込んでください。
- ※¹ HA接続コード：部品番号〔RAS-2810RX100〕
(サービスパーツ)
- ※² 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※³ RACアダプター：PSC-6RAD



SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE	
DWN.	S. Todokoro	2010-03-10		NTS	RAS-L22ZE7:RAC-L22ZE7	
CHKD.	T. Umeshita	2010-03-11	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	E. Matsubara	2010-03-11			3YDA BB0021140	
					