





仕様表


ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット	
タ イ プ				壁掛型セパレート			
型 式				RAS-XC36J2		RAC-XC36J2	
電 源 (50/60Hz)				単相200V			
冷房	定格	能力	kW	3.6 (0.5 ~ 4.8)			
		消費電力	W	810 (155 ~ 1,600)			
		運転電流	A	4.8			
		力率	%	85			
暖房	定格	能力	kW	4.2 (0.4 ~ 11.2)			
		消費電力	W	850 (135 ~ 3,800)			
		運転電流	A	5.0 (最大 20.0)			
		力率	%	85			
	低温	能力	kW	8.3			
		消費電力	W	3,430			
		始動電流	A	5.0			
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		7.6			
		JISC9612:2005 (区別)		7.6 (C)			
冷凍装置	圧縮機出力		W	—		1,100	
	熱交換器フィン形状			片起し3本スリット		コルゲート	
	冷 媒	種 類		フロン R32			
		封入量	g	1,600			
ファン	種 類			貫流ファン		プロペラファン	
	ファンモータ出力		W	25		45	
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	1,110・1,380		2,700・1,950	
		強 風	m³/h	900・960		—	
		弱 風	m³/h	700・760		—	
		微 風	m³/h	520・570		—	
		静	m³/h	300・370		—	
音響パワーレベル	運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	62・65		60・58	
		強 風	dB	60・61		—	
		弱 風	dB	56・56		—	
		微 風	dB	51・52		—	
	静	dB	36・36		—		
操作スイッチ 形名				ワイヤレスリモコン RAR-8Z4			
電源プラグ	容 量		125V-20A				
	形 状		㊦		—		
電源コード長さ (左/右)			m	0.6/1.3		—	
室内外接続ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0				
	芯 数	芯	3				
冷媒配管	接続方式		フレア				
	液側 (φ)	mm	6.35				
	ガス側 (φ)	mm	9.52				
	最大配管長	m	20				
	最大高低差	m	10				
	冷媒追加充填量	g	チャージレス				
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16			
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3) シャインページュ (10YR7/2)		ナチュラルグレイ (2.9Y7.8/1)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	295×798×374		709×859 (+97) ×319 (+68)	
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	86×36×47		99×42×75	
質量 (製品・荷造)			kg	16.5・19.0		42.5・44.0	

注記

- 室内機のサービススペースは左・右が50mm、上が50mm、下が100mm必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ20m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状 ㊦
- 電源コードの長さ




- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。



- 本仕様は予告なく変更することがあります。
- 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB, 室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。
- 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB, 室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。
- 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB, 室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。
- 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの可変幅(最小~最大)の数値です。
- 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
- 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーの突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	K.Yahagi	2018-10-13	㊦	NTS	RAS-XC36J2:RAC-XC36J2 構造・寸法図	
CHKD.	K.Fukuhara	2018-10-13	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	H.Daisaka	2018-10-13			3YAA NN0011456	





SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE	
DWN.	K. Yahagi	2018-10-16		N T S	RAS-XC36J2;RAC-XC36J2 回路図:配線図	
CHKD.	K. Fukuhara	2018-10-16				
APPD.	H. Daisaka	2018-10-16				
Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No.		REGD. REGD. 2018 1016	
			3YDANN0011522			