





仕様表


ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット		
タ イ プ				壁掛型セパレート				
型 式				RAS-ZJ71J2		RAC-ZJ71J2		
電 源 (50/60Hz)				単相200V				
冷房	定格	能力	kW	7.1 (0.6 ~ 7.2)				
		消費電力	W	2,350 (175 ~ 3,100)				
		運転電流	A	11.9				
		力率	%	99				
暖房	定格	能力	kW	8.5 (0.6 ~ 11.8)				
		消費電力	W	2,150 (145 ~ 3,900)				
		運転電流	A	12.4 (最大 20.0)				
		力率	%	87				
	低温	能力	kW	8.6				
		消費電力	W	3,510				
		始動電流		A	12.4			
		通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013 JISC9612:2005 (区分)	5.9 5.8 (G)			
冷凍装置	圧縮機出力		W	—		1,900		
	熱交換器フィン形状			片起し3本スリット		コルゲート		
	冷 媒	種 類		フロン R32				
		封入量	g	1,670				
ファン	種 類			貫流ファン		プロペラファン		
	ファンモータ出力		W	25		45		
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	1,260・1,500		3,040・3,040		
		強 風	m³/h	990・1,120		—		
		弱 風	m³/h	780・830		—		
		微 風	m³/h	630・630		—		
		静	m³/h	420・450		—		
	音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	67・71		65・67		
強 風		dB	61・62		—			
弱 風		dB	56・56		—			
微 風		dB	51・52		—			
静		dB	37・38		—			
操作スイッチ 形名				ワイヤレスリモコン RAR-9A1				
電源プラグ	容 量		250V-20A					
	形 状		㊦		—			
電源コード長さ (左/右)			m	0.6/1.3		—		
室内外接続ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0					
	芯 数	芯	3					
冷媒配管	接続方式		フレア					
	液側 (φ)	mm	6.35					
	ガス側 (φ)	mm	12.7					
	最大配管長	m	20					
	最大高低差	m	10					
	冷媒追加充填量	g	チャージレス					
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16				
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)			
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	295×798×374		709×859 (+97)×319 (+68)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	86×36×47		99×42×75		
質量 (製品・荷造)			kg	17.0・20.0		43.0・45.0		

注記

- 室内機のサービススペースは左・右が50mm、上が50mm、下が100mm必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ20m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状 ㊦
- 電源コードの長さ




- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。





- 本仕様は予告なく変更することがあります。
- 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。
- 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。
- 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。
- 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの変幅(最小~最大)の数値です。
- 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
- 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0011981	REGD. 2018 1201
DWN.	K.Yahagi	2018-11-21	㊦	NTS	RAS-ZJ71J2:RAC-ZJ71J2 構造・寸法図		
CHKD.	K.Fukuhara	2018-12-01			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		
APPD.	H.Daisaka	2018-12-01					



配線図 R A C - Z J 7 1 J 2



- ※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 カードキー接続コード：部品番号 [SP-CKC1]
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※5 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
- ※6 HEMSアダプター：SP-EM1



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	K. Fukuhara	2018-12-01		NTS	RAS-ZJ71J2:RAC-ZJ71J2 回路図・配管図	
CHKD.	H. Daisaka	2018-12-01				
APPD.	H. Daisaka	2018-12-01				

Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No.	
	3YDA NN0011999	