

3YAAA4086

室内機

据付板

ワイヤレスリモコン

171

58

20.5

230

227

9.5

6.5

4.7

780

280

70

70

165

165

450

ツユトイ

※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。

約55

約380

約70

ドレンホース

ドレンキャップ接続口

細径配管(φ6.35)接続用

太径配管(φ9.52)接続用

電源コード

接続ケーブル

4.7

1.7

6.0

1.0

1.6

6.0

3.6

据付板

天井面(回縁)

埋込ボルト用穴(左右)10.5×20

ボードアンカー用切欠穴(左右)

5.0以上

5.0

2.5

5.0

3.6.5

4.6.5

255.7

186

3

165

7.5

7.0

450

380

215.5

70

600

650

780

25

65

25

65

45.5

本体中心線

壁穴φ65

8.0

配管引出し穴中心線

細径配管

太径配管

ドレンホース

50

50

123

(フロントパネル全開時)

室内機サービススペース

50

50

123

(フロントパネル全開時)

室内機サービススペース

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm、下が123mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ12m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5. プラグの形状①②
6. 電源コードの長さ

約0.4m

約1.1m

7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

室内機から電源を取る場合

室内機

端子台

A

B

C

D

接続ケーブル

赤

茶

白

黒

室外機

端子台

D

C

B

A

室外機から電源を取る場合

室内機

端子台

C

D

接続ケーブル

茶

赤

室外機

端子台

D

C

B

A

電源 単相100V

仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電源		(50/60Hz)	RAS-BA2800RX	RAC-BA2800RX
電圧			単相100V	
冷凍装置	圧縮機出力	(W)	—	800
	熱交換器フィン形状		細形スリット	コルゲート
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁
	冷媒切換装置		—	四方弁
配管	冷媒種類		フロン R410A	
	封入量	(g)	940	
	過負荷保護装置		自動復帰形	
	配管接続方式		フレア	
送風装置	パイプ径	細径	φ6.35	
	(外径φmm)	太径	φ9.52	
	配管セット		P-24VR, P-28VR	
	ファンモータ出力	(W)	25	40
ファン	種類		貫流ファン	プロペラファン
	風量	強風	570・700	1700・1500
	(m³/h)	弱風	480・620	—
		微風	430・550	—
電気特性	運転電流	冷房	6.3	
	(A)	暖房	ヒータ ON	—
			ヒータ OFF	7.8
	消費電力	冷房	570 (155~1195)	
性能	暖房	ヒータ ON	—	
		ヒータ OFF	705 (115~1105)	
	力率	冷房	90	
	(%)	暖房	ヒータ ON	—
接続ケーブルの本数	始動電流	冷房	6.3	
	(A)	暖房	7.8	
	電源プラグ	容量(V-A)	125V-15A	
	形状		①②	
冷房特性	冷房能力	(kW)	2.8 (0.9~3.3)	
	除湿能力	(ℓ/h)	1.6	
	冷房のめやす		8~12畳 (13~19m²)	
	暖房特性	暖房能力	ヒータON	—
機能	(kW)	ヒータOFF	3.6 (0.9~5.0)	
	電気ヒーター	(W)	—	
	暖房のめやす		8~10畳 (13~16m²)	
	据付方式		背面引掛	—
色調(近似マンセルN0.)	主操作スイッチ		プッシュボタン(ワイヤレス)	RAR-2V2
	表示ランプ		除湿・運転・タイマー	—
	風速切換		自動、強風、弱風、微風、静	—
	外形寸法(mm)	高さ	280	570
製品質量(kg)	幅	780	750+86	
	奥行	227+3	288+47	
	騒音(dB)	強風	44・46	46・47
	(冷房・暖房)	弱風	34・35	—
ドレン接続口(外径φmm)	微風	28・30	—	
	静	23・23	—	
	付属品		壁掛据付部品一式	
	電源コード長さ(m)	左/右	0.4/1.1	—

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

マツバラ

2003・02・13

NTS

RAS-BA2800RX:RAC-BA2800RX 構造:寸法図

審査

モリモト

2003・02・19

Hitachi Appliances, Inc.

栃木図番

再入庫

承認

モリモト

2003・02・19


Tokyo Japan


3YAAA4086

2003-02-28

GAD

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006





署名	年月日	投影法	尺度	名称	RAS-BA2800RX:RAC-BA2800RX		
製図	ミウラ	2003.02.13	NTS	回路図	西己線		
審査	ナガタ	2003.02.15			板木図番	再入庫	入庫
承認	カトワ	2003.02.15	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		3YDAA4088		2003-02 28