


3YDAA1516


回路図

電源単相200V 50/60Hz
(必ず専用ブレーカーに接続)

ブレーカー容量20A



配線図



署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 タケウチ	2001.08.09	⊙	NTS	RAC-53N2X2K 回路図: 配線図
審査 ワタナベ	2001.08.10	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
承認 オカムラ	2001.08.10			
		桁木図番	再入庫	入庫 2001-08 29

3YDAA1516

12345678

3YAAA1365

● 1 台 運 転

タ イ プ			1 8 ク ラ ス	2 2 ク ラ ス	2 5 ク ラ ス	2 8 ク ラ ス	4 0 ク ラ ス
形 式			RAMU-18NKK	RAM-22NKK RAMU-22NKK	RAM-25NKK RAMJ-25NKK RAMP-25NKK	RAM-28NKK RAMJ-28NKK RAMP-28NKK	RAM-40NKK RAMJ-40NKK RAMP-40NKK
冷 房	冷房能力 (kW)	定 格 範 囲	1 . 8 (0.9~2.3)	2 . 2 (0.9~2.5)	2 . 5 (0.9~2.8)	2 . 8 (0.9~3.2)	4 . 0 (0.9~4.5)
	消費電力 (W)	定 格 範 囲	4 5 0 (200~660)	5 1 0 (200~720)	6 1 0 (200~800)	7 3 0 (200~920)	1 , 1 4 0 (200~1,420)
	運 転 電 流 (A)		2 . 3	2 . 6	3 . 1	3 . 7	5 . 8
	暖 房	暖房能力 (kW)	定 格 範 囲	2 . 6 (0.9~3.5)	3 . 2 (0.9~4.3)	3 . 6 (0.9~4.7)	4 . 0 (0.9~4.8)
消費電力 (W)		定 格 範 囲	7 3 0 (200~930)	9 0 0 (200~1,140)	9 5 0 (200~1,240)	1 , 1 7 0 (200~1,270)	1 , 7 0 0 (200~1,850)
運 転 電 流 (A)		3 . 7	4 . 5	4 . 8	5 . 9	8 . 6	

● 2 台 運 転

タ イ プ			18クラス×2台	18クラス+22クラス	18クラス+25クラス	18クラス+28クラス	18クラス+40クラス	22クラス×2台	22クラス+25クラス	22クラス+28クラス	22クラス+40クラス	25クラス×2台	25クラス+28クラス	25クラス+40クラス	28クラス×2台	28クラス+40クラス
冷 房	冷房能力 (kW)	定 格 範 囲	1.8×2 (0.9~4.0)	1.8+2.2 (0.9~4.4)	1.8+2.5 (0.9~4.7)	1.8+2.8 (0.9~5.1)	1.6+3.7 (0.9~5.8)	2.2×2 (0.9~4.8)	2.2+2.5 (0.9~5.2)	2.2+2.8 (0.9~5.5)	1.9+3.4 (0.9~5.8)	2.5×2 (0.9~5.5)	2.5+2.8 (0.9~5.8)	2.0+3.3 (0.9~5.8)	2.65×2 (0.9~5.8)	2.2+3.1 (0.9~5.8)
	消費電力 (W)	定 格 範 囲	1,070 (200~1,150)	1,160 (200~1,260)	1,190 (200~1,350)	1,255 (200~1,610)	1,710 (200~1,890)	1,200 (200~1,380)	1,340 (200~1,640)	1,500 (200~1,730)	1,710 (200~1,890)	1,500 (200~1,730)	1,710 (200~1,890)	1,710 (200~1,890)	1,710 (200~1,890)	1,710 (200~1,890)
	運 転 電 流 (A)		5.4	5.9	6.0	6.3	8.6	6.1	6.8	7.6	8.6	7.6	8.6	8.6	8.6	8.6
	暖 房	暖房能力 (kW)	定 格 範 囲	2.6×2 (0.9~6.0)	2.6+3.2 (0.9~6.7)	2.6+3.6 (0.9~7.2)	2.5+3.9 (0.9~7.5)	2.0+4.7 (0.9~8.0)	3.15×2 (0.9~7.3)	3.1+3.4 (0.9~7.6)	2.9+3.7 (0.9~7.8)	2.3+4.4 (0.9~8.0)	3.3×2 (0.9~7.8)	3.2+3.5 (0.9~8.0)	2.5+4.2 (0.9~8.0)	3.35×2 (0.9~8.0)
消費電力 (W)		定 格 範 囲	1,180 (200~1,630)	1,300 (200~1,820)	1,480 (200~1,950)	1,590 (200~2,150)	1,660 (200~2,290)	1,500 (200~2,100)	1,620 (200~2,180)	1,640 (200~2,240)	1,660 (200~2,290)	1,640 (200~2,240)	1,660 (200~2,290)	1,660 (200~2,290)	1,660 (200~2,290)	1,660 (200~2,290)
運 転 電 流 (A)		6.0	6.6	7.5	8.0	8.4	7.6	8.2	8.3	8.4	8.3	8.4	8.4	8.4	8.4	

● R A C - 5 3 N 2 X 2 K は室内機の合計能力 6 . 8 k W 以下の組合せが可能です。
● 本仕様は予告なく変更することがあります。

署 名		年 月 日	投影法	尺度	名称	
製図	ワタナベ	2001・07・21		1 : 1	ミニ システムマルチ RAC-53N2X2K 能力・電気特性	
審査		・ ・			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	桧木図番 再入庫
承認	オカムラ	2001・07・21				
オカムラ			2001・07・21			

100

3YAAA1365

2001-0809

[2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006]