
















室内機



1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、
上は50mm必要です。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ12m以内です。
(配管長が8mを超える時は10g/㎡の冷媒追加充填が必要です。)
4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5. プラグの形状 ㊶
6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。




	備考			投影法 	尺度 NTS	
入庫 98.3.3 庫	製図 カタギリ	98.02.19	名称	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		栃木図番 3YAA75637
	審査 ヤスナガ	98.02.19	HRS-22JW:HRC-22JW			
	承認 フジ	98.02.19	構造:寸法図			

仕様表

項目			形式		室内機		室外機	
					HRS-22JW		HRC-22JW	
電源 (50/60Hz)					単相100V			
冷凍装置	圧縮機出力 (W)			—		700		
	熱交換器フィン形状			アコーディオン		コルゲート		
	冷媒制御装置			—		キャピラリ		
	冷媒切換装置			—		四方弁		
	冷媒	種類		フロン22				
		封入量 (g)		540 (ページ分20g含む)				
	過負荷保護装置			自動復帰形				
	配管	配管接続方式		フレア				
パイプ径		細径	6.35					
		太径	9.52					
配管セット			P-24VK2, P-28VK2					
送風装置	ファンモータ出力 (W)			20		20		
	ファン (冷房・暖房)	種類		貫流ファン		プロペラファン		
		風量 (m ³ /h)	強風	360/360・480/480		1320/1320・1290/1290		
			弱風	320/320・410/410		—		
			微風	280/280・340/340		—		
電気特性	運転電流 (A)		冷房		9.1/9.1			
		暖房	ヒータ ON	—				
			ヒータ OFF	12.1/12.1				
	消費電力 (W)	冷房		820/820				
		暖房	ヒータ ON	—				
			ヒータ OFF	1090/1090				
	力率 (%)	冷房		90/90				
		暖房	ヒータ ON	—				
			ヒータ OFF	90/90				
	性能	始動電流 (A)		冷房	9.1/9.1			
		暖房	12.1/12.1					
接続ケーブルの本数			4					
電源プラグ		容量 (V-A)	125V-15A					
		形状	㊶		—			
冷房特性	冷房能力 (kW)			2.2/2.2				
	除湿能力 (ℓ/h)			1.2/1.2				
	冷房のめやす			6~9畳 (10~15m ²)				
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータ ON		—				
		ヒータ OFF		3.2/3.2				
		低温		2.8/2.8				
	電気ヒーター (W)			—				
暖房のめやす			7~9畳 (12~15m ²)					
機能	据付方式			背面引掛		—		
	主操作スイッチ			ワイヤレスリモコン (プッシュボタン), RAR-1Y4				
	表示ランプ			運転・タイマー				
風速切換			自動・強風・弱風・微風					
キャビネット (色, マンセルNo)							—	
外形寸法 (mm)	高さ		248			530		
	幅		744			665+80		
	奥行		168+5			247+38		
製品質量 (kg)			5.5			24		
騒音 (dB)	強風		36/36・40/40			44/44・/44/44		
	弱風		32/32・36/36			—		
	微風		28/28・32/32			—		
ドレン接続口 (外径φmm)			φ16					
付属品			壁掛据付部品一式					
電源コード長さ (m)			左/右	0.9/1.6		—		

- 本仕様は予告なく変更することがあります。
- ／で表示される数値は左が50Hz、右が60Hzの値です。




尺度
NTS

枋木凶番


• 3 YAA75637

3YDA75638


回路図



配線図 HRC-22JW



配線図 HRS-22JW



	備考			投影法	尺度	
					NTS	
入庫 	製図 カタギリ	98.01.22	名称	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		板木図番 3YDA75638
	審査 ヤスナガ	98.01.23	HRS-22JW:HRC-22JW			
	承認 フジ	98.01.23	回路図: 配線図			