






トツテ

空気吸込口


[illegible]

Technical drawing showing the installation of a drainage unit (据付板) into a ceiling (天井面) with a return (回縁). The drawing includes side and top views with dimensions and labels.


Labels and Dimensions:

- 据付板 (Drainage Unit Mounting Plate):** The main component being installed.
- 天井面 (回縁) (Ceiling Surface (Return Edge)):** The surface where the unit is mounted.
- 埋込ボルト用穴 (左右) 10.5 × 20 (Embedding Bolt Holes (Left/Right) 10.5 × 20):** Holes for embedding bolts.
- ボードアンカー用切欠穴 (左右) 10.5 × 20 (Board Anchor Cutout Holes (Left/Right) 10.5 × 20):** Cutout holes for board anchors.
- ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です (Dimensions required for hanging the unit):** A note indicating the dimensions for hanging the unit.
- 1.5.5** (Vertical dimension on the left side).
- 50** (Horizontal dimension on the left side).
- 400** (Horizontal dimension across the top).
- 630** (Horizontal dimension across the middle).
- 450** (Horizontal dimension across the middle).
- 686** (Horizontal dimension across the middle).
- 148** (Horizontal dimension on the left side).
- 28** (Horizontal dimension on the right side).
- 19** (Horizontal dimension on the right side).
- 58.5** (Horizontal dimension on the right side).
- 37** (Horizontal dimension on the right side).
- 300** (Horizontal dimension across the bottom).
- 64** (Horizontal dimension on the bottom left).
- 84** (Horizontal dimension on the bottom right).
- 42.5** (Horizontal dimension on the bottom right).
- 744** (Horizontal dimension across the bottom).
- 本体中心線 (Main Body Center Line):** A line indicating the center of the main body.
- 配管引出し穴中心線 (Pipe Outlet Hole Center Line):** A line indicating the center of the pipe outlet hole.
- 壁穴φ65 (Wall Hole φ65):** A hole in the wall with a diameter of 65.
- ドレンホース (Drain Hose):** The hose connected to the drainage unit.



1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、上は50mm必要です。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ12m以内です。
(配管長が8mを超える時は15g/mの冷媒追加充填が必要です。)
4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。
6. 電源コードの長さ 約900 約1600



室内機受電の場合




室内機



項目		形式		室内機		室外機	
				HRS-22KX-1		HRC-22KX-1	
電源 (50/60Hz)				単相 100V			
冷凍装置	圧縮機出力 (W)		-		700		
	熱交換器フィン形状		アコーディオン		コルゲート		
	冷媒制御装置		-		キャピラリチューブ		
	冷媒切換装置		-		四方弁		
	冷媒種類	HCFC-22					
	封入量 (g)	560 (エアパージ分20g含む)					
送風装置	過負荷保護装置		自動復帰形				
	配管	配管接続方式	フレア				
		パイプ径 細径 (外径φmm)	φ6.35				
電気特性	配管	太径	φ9.52				
		配管セット	P-24VK2, 28VK2				
	ファンモータ出力 (W)		20		20		
	ファン (冷房・暖房)	種類	貫流ファン		プロペラファン		
風量 (m³/h)		強風	360・480		1200/1200		
		弱風	320・410		-		
電気特性	運転電流 (A)	冷房	微風	280・340		-	
			暖房	10.1		-	
		消費電力 (W)	暖房	ヒータ ON	-		12.6
	ヒータ OFF			910 (320~1,100)		-	
	力率 (%)	暖房	ヒータ ON	-		1,130 (280~1,310)	
			ヒータ OFF	90		90	
	始動電流 (A)	冷房	ヒータ ON	-		90	
			ヒータ OFF	10.1		12.6	
		接続ケーブルの本数	暖房	ヒータ ON	-		4
	ヒータ OFF			12.6		125V-15A	
冷房特性	電源プラグ 容量 (V-A)		⑪		-		
	形状		⑪		-		
	冷房能力 (kW)		2.2 (0.9~2.5)		1.2		
暖房特性	除湿能力 (ℓ/h)		6~9畳 (10~15m²)		-		
	冷房のめやす		-		3.2 (0.9~3.7)		
	暖房能力 (kW)	ヒータ ON	-		2.7		
		ヒータ OFF	3.2 (0.9~3.7)		-		
機能	電気ヒーター (W)		-		7~9畳 (12~15m²)		
	暖房のめやす		7~9畳 (12~15m²)		-		
	据付方式		背面引掛		-		
外形寸法 (mm)	主操作スイッチ		ワイヤレスリモコン (プッシュボタン), RAR-1Y4				
	表示ランプ		運転, タイマー				
風速切換		自動, 強風, 弱風, 微風					
キャビネット (色, マンセルNo)				-		TベージュNo5Y7/2	
製品質量 (kg)	高さ		248		570		
	幅		744		700+60		
騒音 (dB)	奥行		168+5		210+35		
	強風		5.5		28.0		
付属品	弱風		37・40		46・46		
	微風		32・36		-		
	冷房・暖房		28・32		-		
ドレン接続口 (外径φmm)		16					
付属品		壁掛据付部品一式					
電源コード長さ (m)		左/右		0.9/1.6		-	

● 本仕様は予告なく変更することがあります。




尺度	NTS
----	-----

枋木凶番

Hitachi Appliances, Inc.
Tokyo Japan


c. 3YAA77804

3YDA77807



注記

1. 図象は室内機から電源を取る時の回路図を示します。



	備考			投影法 	尺度 NTS	
入庫 	製図 ヤスナガ 審査 承認 フジ	99.05.13 . . 99.05.13	名称 HRS-22KX-1: HRC-22KX-1 回路図: 配線図	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	桁木図番 3YDA77807	