



3YAAA1361

室内機




注記


1. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
2. 接続ケーブルは、φ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。





ドレンアップ寸法



ワイヤレスリモコン



据付必要スペース (室内機)



仕様表

| 形 式                |                                   |                    | 室 内 機                  |       |  |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|-------|--|
|                    |                                   |                    | 40クラス                  |       |  |
|                    |                                   |                    | RAMP-40DNXS            |       |  |
| 電源 (50/60Hz)       |                                   |                    | —                      |       |  |
| 冷<br>凍<br>装<br>置   | 圧縮機出力 (W)                         |                    | —                      |       |  |
|                    | 熱交換器フィン形状                         |                    | スリット                   |       |  |
|                    | 冷媒制御装置                            |                    | —                      |       |  |
|                    | 冷媒切替装置                            |                    | —                      |       |  |
|                    | 冷媒                                | 種 類                | R410A                  |       |  |
|                    |                                   | 封入量 (g)            | —                      |       |  |
|                    | 過負荷保護装置                           |                    | —                      |       |  |
|                    | 配<br>管                            | 配管接続方式             |                        | フレア   |  |
|                    |                                   | パイプ径 細径<br>(外径φmm) | 太径                     | φ6.35 |  |
|                    |                                   |                    | φ9.52                  |       |  |
| 配管セット              |                                   |                    | P-24VR, 28VR           |       |  |
| 送<br>風<br>装<br>置   | ファンモータ出力 (W)                      |                    | 20+20                  |       |  |
|                    | ファ ン 種 類                          |                    | 貫流ファン                  |       |  |
|                    | 風量 (m <sup>3</sup> /h)<br>(冷房・暖房) | 強風                 | 540・730                |       |  |
|                    |                                   | 弱風                 | 480・630                |       |  |
|                    |                                   | 微風                 | 420・530                |       |  |
| 静                  |                                   | 360・430            |                        |       |  |
| 電<br>気<br>特<br>性   | 消費電力 (W)                          | 冷房                 | 能力・電気特性表による            |       |  |
|                    |                                   | 暖房                 |                        |       |  |
|                    | 運転電流 (A)                          | 冷房                 |                        |       |  |
|                    |                                   | 暖房                 |                        |       |  |
|                    | 始動電流 (A)                          | 冷房                 | —                      |       |  |
|                    |                                   | 暖房                 | —                      |       |  |
| 接続ケーブルの本数          |                                   | 2                  |                        |       |  |
| 分岐回路の種類 (A)        |                                   | —                  |                        |       |  |
| 呼 称 能 力            |                                   | 冷房                 | 4.0                    |       |  |
|                    |                                   | 暖房                 | 6.0                    |       |  |
| 機<br>能             | 据 付 方 式                           |                    | 天井埋込みカセット              |       |  |
|                    | 主操作スイッチ                           |                    | プッシュボタン (ワイレス) RAR-2N1 |       |  |
|                    | 表示ランプ                             |                    | 除湿, 運転, タイマー           |       |  |
|                    | 風速切替                              |                    | 自動, 強風, 弱風, 微風, 静      |       |  |
| 騒音 (dB)<br>(冷房・暖房) |                                   | 強風                 | 37・40                  |       |  |
|                    |                                   | 弱風                 | 35・38                  |       |  |
|                    |                                   | 微風                 | 33・36                  |       |  |
|                    |                                   | 静                  | 31・34                  |       |  |
| 外形寸法<br>(mm)       |                                   | 高さ                 | 190                    |       |  |
|                    |                                   | 幅                  | 840                    |       |  |
|                    |                                   | 奥行                 | 480                    |       |  |
| 製品質量 (kg)          |                                   |                    | 16                     |       |  |
| ドレン接続口 (外径φmm)     |                                   |                    | VP20接続                 |       |  |
| 付 属 品              |                                   |                    | 据付部品一式                 |       |  |

・本仕様は予告なく変更することがあります。

| 署 名 | 年 月 日 | 投影法                                  | 尺度  | 名称                 |
|-----|-------|--------------------------------------|-----|--------------------|
| 製図  | タケウチ  | 2001・07・17                           | NTS | RAMP-40DNXS 構造:寸法図 |
| 審査  | ワタナベ  | 2001・07・18                           |     | 桧木図番               |
| 承認  | オカムラ  | 2001・07・21                           |     | 再入庫                |
|     |       | Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan |     | 2001-08 09         |

3YAAA1361

2001-08 09

