

3YAAA1362

室内機

1050 (化粧パネル寸法)

1010 (天井開口部)

930 (吊りボルトピッチ)

840 (本体寸法)

110

20

20

60

細径配管接続用φ6.35

太径配管接続用φ12.7

ドレン配管接続口

VP20接続可能

410 (吊りボルト寸法)

480 (本体寸法)

510 (天井開口部)

550 (化粧パネル寸法)

200以上

80

天井面

30

化粧パネルRAP-5CPJ (別売部品)

190 (本体寸法)

ドレンアップ寸法

150以下

VP20塩ビ管

185以下

ワイヤレスリモコン

171

58

20.5

据付必要スペース (室内機)

150以上

1500以上

1500以上

360

70

217

20

155

104

吹出

吸込

吹出

仕様表

形 式		室 内 機	
		50クラス	
		RAMP-50DNXS	
電源 (50/60Hz)		—	
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)	—	
	熱交換器フィン形状	スリット	
	冷媒制御装置	—	
	冷媒切替装置	—	
	冷媒種類	R410A	
配 管	封入量 (g)	—	
	過負荷保護装置	—	
	配管接続方式	フレア	
	パイプ径 細径 (外径φmm) 太径	φ6.35 φ12.7	
送 風 装 置	配管セット	P-45VK2, 410VK2	
	ファンモータ出力 (W)	20+20	
	ファン種類	貫流ファン	
	風量 (m³/h)	強風 600・780 弱風 540・680 (冷房・暖房) 微風 480・580 静 420・480	
電 気 特 性	消費電力 (W)	冷房	能力・電気特性表による
	暖房		
	運転電流 (A)	冷房	
	暖房		
	始動電流 (A)	冷房	—
暖房	—		
接続ケーブルの本数	2		
分岐回路の種類 (A)	—		
呼 称 能 力	冷房	5.0	
	暖房	6.7	
機 能	据 付 方 式	天井埋込みカセット	
	主操作スイッチ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2N1	
	表示ランプ	除湿, 運転, タイマー	
	風速切替	自動, 強風, 弱風, 微風, 静	
騒 音 (dB)	強風	39・41	
	弱風	37・39	
	微風	35・37	
	静	33・35	
外 形 寸 法 (mm)	高さ	190	
	幅	840	
	奥行	480	
製 品 質 量 (kg)	16		
ドレン接続口 (外径φmm)	VP20接続		
付 属 品	据付部品一式		

・本仕様は予告なく変更することがあります。

注記

1. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

2. 室外機に配管を接続する時は、室内機に同梱の異径フレアアダプター (3分→4分) を使用します。

3. 接続ケーブルは、φ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

室内機

端子台

C

D

茶

赤

接続ケーブル

DC35V

室外機

端子台

C

D

茶

赤

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

タケウチ

2001・07・21

第一角

NTS

RAMP-50DNXS

構造: 寸法図

審査

ワタナベ

2001・07・21

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

桧木図番

再入庫

承認

オカムラ

2001・07・21

3YAAA1362

2001-08 09

1

2

3

4

5

6

7

8


0

4

5

100

[2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006]



署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 タケウチ	2001・08・06	⊙	NTS	RAMP-50DNXS 配線図
審査 ワタナベ	2001・08・07	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
承認 オカムラ	2001・08・07			
		桁目図番	再入庫	在庫
		3YDAA1513		2001-08-29