

3YAA78118

室外機

トツテ

空気吸込口

815

710

79

558

570

12

64

164

26

12

55

55

55

99

55

199

331

280

22.5

65.5

64

19.5

1室用サービスバルブ (φ6.35)

1室用サービスバルブ (φ9.52)

2室用サービスバルブ (φ6.35)

2室用サービスバルブ (φ9.52)

トツテ

空気吸込口

空気吐出口

アンカーボルト用穴
(2-φ12)

55

10

310

331

14

12

35

105

500

110

固定用穴

アンカーボルト用切欠穴
(2-φ8.0ボルト用)

↑200以上↑

↑50以上↑

↑200以上↑

↑100以上↑

サービススペース

室外機から電源を採る場合

室内機2 室内機1 室外機

端子台 端子台 端子台

C D C D C1 D1 C2 D2 A B

茶赤 茶赤 接続ケーブル 茶赤 茶赤 黒白

電源 単相100V

室内機から電源を採る場合

室内機2 室内機1 室外機

端子台 端子台 端子台

A B C D A B C D C1 D1 C2 D2 A B

黒白 茶赤 茶赤 接続ケーブル 茶赤 茶赤 黒白

片方の室内機から電源を採ってください

注記

1. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

2. 配管は1室当り25m以内、合計で30m以内です。
ただし、合計25m超分は20g/m冷媒追加となります。

3. 室内・室外機の配管落差は、10m以内です。

4. 室外機のサービススペースは、上は200mm以上、ベランダ天井据付けでは50mm以上必要です。

5. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

仕様表

形 式		室 外 機		
		2 室 用		
		RAC-40L2X		
電源 (50/60HZ)		単相100V		
冷凍装置	圧縮機出力 (W)	800		
	熱交換器フィン形状	コルゲートフィン		
	冷媒制御装置	電動膨張弁		
	冷媒切替装置	四方弁		
	冷媒	種類	フロン22	
		工場出荷時 (g)	本体分1,350 (エアパージ含まず)	
配管最大長		30m以下		
過負荷保護装置	追加充填量 (g)	2室合計25m超 20g/m追加		
	自動復帰形			
	配管接続方式	フレア		
配管	配管径 細径 (φmm)	φ6.35		
	配管径 太径 (φmm)	φ9.52		
	配管セット	—		
送風装置	ファンモータ出力 (W)	20		
	ファン種類	プロペラファン		
		風量 (m³/h)	1770・1980	
電気特性	消費電力 (W)	冷房	電気特性による	
	運転電流 (A)	暖房		
		始動電流 (A)		冷房
	始動電流 (A)	暖房		
		接続ケーブルの本数	4	
	分岐回路の種類 (A)	20		
定格能力	冷房	電気特性による		
リモコン	暖房	—		
風速切替	—	—		
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風	48・49		
	弱風	—		
	静か	—		
外形寸法 (mm)	高さ	570		
	幅	710+105		
	奥行	280+51		
製品質量 (kg)	33			
ドレン接続口 (外径φmm)	16			
付属品	—			
室内機の組合せ	電気特性による			
最大冷暖房可部屋数	2室			

・本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

1999-07-20

NTS

RAC-40L2X

構造：寸法図

審査

1999-07-20

Hitachi Appliances, Inc.

栃木図番

再入庫

承認

1999-07-20

Tokyo Japan

3YAA78118

1999-08-05

0

4


5

100


2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006

3YDA78119

回路図



配線図



署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図	ワタナベ	1999.07.20	NTS	RAC-40L2X 回路図：配線図
審査	ワタナベ	1999.07.20		桧木図番
承認	オソト	1999.07.20		再入庫
Hitachi Appliances, Inc.		Tokyo Japan		3YDA78119
1999-08		05		入庫

