





3YAA66953



室内機



ワイヤレスリモコン



Pから見る（下引配管位置）




仕様表

形 式		室 内 機
		22クラス RAM-22EX
電源 (50/60Hz)		—
冷凍装置	圧縮機出力 (W)	—
	熱交換器フィン形状	アコーディオンスリット
	冷媒制御装置	—
	冷媒切替装置	—
	冷媒種類	—
	冷媒封入量 (g)	—
配管	過負荷保護装置	—
	配管接続方式	フレア
	配管径 細径 (φmm)	φ6.35
	配管径 太径 (φmm)	φ9.52
送風装置	配管セット	P-24VK2, 28VK2
	ファンモータ出力 (W)	20
	種 類	貫流ファン
	ファン冷・暖風量 (m³/h)	強風 350・490 弱風 310・350 微風 270・310
電気特性	消費電力 (W)	冷房 能力・電気特性表による 暖房
	運転電流 (A)	冷房 暖房
	始動電流 (A)	冷房 — 暖房 —
	接続ケーブルの本数	2
呼 称 能 力	分岐回路の種類 (A)	—
	冷房 (kW)	2.2
リ モ コ ン	暖房 (kW)	3.2
	液晶ワイヤレス (RAR-1J2)	—
風 速 切 替	自動, 強, 弱, 微	—
	騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風 35・39 弱風 31・34 微風 24・25
外形寸法 (mm)	高さ	265
	幅	798
製品質量 (kg)	奥行	168+10
	ドレン接続口 (外径φmm)	16
付属品		据付部品一式

・本仕様は予告なく変更することがあります。

注記

- 室内機のサービススペースは、左右が100mm以上、上は50mm以上必要です。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 接続ケーブルは、φ1.6（またはφ2.0）×2のFケーブルを使用します。



備考				投影法 	尺度 NTS	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	板木図番 3YAA66953
入庫 94.4.15 庫	製図 オオタ	94.04.14	名称 RAM-22EX 構造：寸法図	94.04.14	94.04.14		

