










3YAAA|382

室内機



註記


1. 室内機のサービススペースは左右が 50 mm、上は 50 mm 必要です。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 接続ケーブルは、 $\phi 1.6 \times 2$ または $\phi 2.0 \times 2$ の単線 F ケーブルを使用します。

仕様表

形 式			室 内 機		
			2 2 クラス		
			R A M - 2 2 N X K		
電源 (5 0 / 6 0 H Z)			—		
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)		—		
	熱交換器フィン形状		スリット		
	冷 媒 制 御 装 置		—		
	冷 媒 切 替 装 置		—		
	冷 媒	種 類	R 4 1 0 A		
		封入量 (g)	—		
	過 負 荷 保 護 装 置		—		
	配 管	配管接続方式		フレア	
		パイプ径 (外径φmm)	細 径	φ 6 . 3 5	
太 径			φ 9 . 5 2		
配 管 セ ッ ト		P - 2 4 V R , 2 8 V R			
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)		2 0		
	フ ァ ン 種 類		貫流ファン		
	風量 (m ³ / h) (冷房・暖房)	強 風	4 7 0 ・ 5 4 0		
		弱 風	4 4 0 ・ 4 9 0		
		微 風	4 0 0 ・ 4 4 0		
静		3 5 0 ・ 3 9 0			
電 気 特 性	消 費 電 力 (W)	冷房	能力・電気特性表による		
		暖房			
	運 転 電 流 (A)	冷房			
		暖房			
	始 動 電 流 (A)	冷房	—		
		暖房	—		
接続ケーブルの本数		2			
分岐回路の種類 (A)		—			
呼 称 能 力 (k W)		冷房	2 . 2		
		暖房	3 . 2		
機 能	据 付 方 式		背面引掛		
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン(ワイヤレス) RAR-2L2		
	表 示 ラ ン プ		タイマー、運転、除湿		
	風 速 切 替		自動、強風、弱風、微風、静		
キャビネット色			ホワイト・ナチュラルブラウン		
騒 音 (d B) (冷房・暖房)		強 風	3 8 ・ 3 9		
		弱 風	3 6 ・ 3 6		
		微 風	3 3 ・ 3 3		
		静	3 0 ・ 3 0		
外 形 寸 法 (mm)		高 さ	2 8 5		
		幅	7 9 8		
		奥 行	1 9 3 + 1 0		
製 品 質 量 (k g)			8		
ドレン接続口 (外 径 φ mm)			1 6		
付 属 品			据付部品一式		

- ・本仕様は予告なく変更することがあります。

署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図	タケウチ	2001.07.19	NTS	RAM-22NXK 構造:寸法図
審査	ワタナベ	2001.07.19		桁木図番
				再入庫
承認	オカムラ	2001.07.21	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	3YAAA1382
				入庫 2001-08 09



署 名		年 月 日	投影法	尺度	名称			
製図	タケウチ	2001・08・07		NTS	RAM-22NXK		配線図	
審査	ワタナベ	2001・08・08			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	栃木図番	再入庫	入庫 2001-08 29
		.						
承認	オカムラ	2001・08・08			3YDAA1409			