


室内機

仕様表






形 式		室 内 機
		22クラス RAM-22NXP
電源 (50/60Hz)		—
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)	—
	熱交換器フィン形状	スリット
	冷媒制御装置	—
	冷媒切替装置	—
	冷媒種類	R410A
	封入量 (g)	—
	過負荷保護装置	—
配 管	配管接続方式	フレア
	パイプ径 (外径φmm)	細径 φ6.35 太径 φ9.52
	配管セット	P-24VR, 28VR
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)	20
	ファン種類	貫流ファン
	風量 (m ³ /h)	強風 470・540 弱風 440・490
	(冷房・暖房)	微風 400・440 静 350・390
電 気 特 性	消費電力 (W)	冷房 暖房
	運転電流 (A)	冷房 暖房
	始動電流 (A)	冷房 暖房
	接続ケーブルの本数	2 (室内受電の場合は4)
呼 称 能 力	分岐回路の種類 (A)	—
	(kW)	冷房 2.2 暖房 3.2
機 能	据付方式	背面引掛
	主操作スイッチ	プッシュボタン(ワイヤレス) RAR-2L2
	表示ランプ	タイマー、運転、除湿
	風速切替	自動、強風、弱風、微風、静
キャビネット色		ホワイト・ナチュラルブラウン
騒 音 (dB)	強風	38・39
	弱風	36・36
	微風	33・33
	静	30・30
外形寸法 (mm)	高さ	285
	幅	798
	奥行	193+10
製品質量 (kg)		8
ドレン接続口 (外径φmm)		16
付 属 品		据付部品一式

・本仕様は予告なく変更することがあります。

ワイヤレスリモコン




Pから見る (下引配管位置)




注 記

- 室内機のサービススペースは左右が50mm、上は50mm が必要です。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 接続ケーブルは、φ1.6×2またはφ2.0×2の単線 Fケーブルを使用します。
- 電源コードの長さとはプラグ形状



署 名	年 月 日	投影法	尺度	名称
製図	タケウチ	2001・07・19	NTS	RAM-22NXP 構造:寸法図
審査	ワタナベ	2001・07・19		
承認	オカムラ	2001・07・21		
Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		栃木図番		再入庫
3YAAA1391		2001-08 09		



署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 タケウチ	2001・10・15	第一角法	NTS	RAM-22NXP 配線図
審査 ワタナベ	2001・10・15	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
承認 オカムラ	2001・10・16			
		栃木図番		再入庫
		3YDAA1765		入庫 2001-10-22