

3YAA66954

室内機

786

上部吸込口

ワイヤレスリモコン

106

86

19

10168

据付板

60

5

47

798

空気吸込口

265

空気吐出口

左右風向板

上下風向板

P

前面パネル

7

10

5

47

47

44

60

60

45

Pから見る（下引配管位置）

約340

約430

約400

背面から見る（配管引出寸法）

174

450

174

87

58

58

25

43

94.5

ドレンキャップ接続口

※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。

ドレン取出し口

ドレンホース

ツユトイ

φ65配管用壁穴位置

接続ケーブル

細径配管(φ6.35)接続用

太径配管(φ9.52)接続用

据付板

天井面（回縁）

50以上

「ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です。」

埋込ボルト用穴（左右）10.5×20

ボードアンカー用切欠穴（左右）10.5×20

798

450

754

600

174

174

77

77

50

50

30

450

153

228

61.5

300

94.5

43

6.8

14

50

37

据付板

本体外形線

本体中心線

配管引出し穴中心線

壁穴φ65

ドレンホース

注記

1. 室内機のサービススペースは、左右が100mm以上、上は50mm以上必要です。

2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

3. 接続ケーブルは、φ1.6（またはφ2.0）×2のFケーブルを使用します。

3YAA66954

仕様表

形 式		室内機	
		25クラス	
		RAM-25EX	
電源（50／60Hz）		—	
冷凍装置	圧縮機出力（W）	—	
	熱交換器フィン形状	アコーディオンスリット	
	冷媒制御装置	—	
	冷媒切替装置	—	
	冷媒種類	—	
	冷媒封入量（g）	—	
過負荷保護装置	—		
配管	配管接続方式	フレア	
	配管径 細径（φmm）	φ6.35	
	配管径 太径（φmm）	φ9.52	
	配管セット	P-24VK2, 28VK2	
送風装置	ファンモータ出力（W）	20	
	種類	貫流ファン	
	ファン冷・暖風量（m³/h）	強風	360・500
		弱風	320・360
微風		280・320	
電気特性	消費電力（W）	冷房	能力・電気特性表による
		暖房	
	運転電流（A）	冷房	
		暖房	
	始動電流（A）	冷房	—
		暖房	—
接続ケーブルの本数	2		
分岐回路の種類（A）	—		
呼称能力（kW）	冷房	2.5	
	暖房	3.6	
リモコン	液晶ワイヤレス（RAR-1J2）		
風速切替	自動、強、弱、微		
騒音（dB）（冷房・暖房）	強風	35・39	
	弱風	31・34	
	微風	24・25	
外形寸法（mm）	高さ	265	
	幅	798	
	奥行	168+10	
製品質量（kg）	6.5		
ドレン接続口（外径φmm）	16		
付属品	据付部品一式		

• 本仕様は予告なく変更することがあります。

室内機

接続ケーブル

室外機

端子台

茶赤

DC35V

端子台

茶赤

備考

入庫

94.4.15

製図

オオタ

94.04.14

名称

RAM-25EX

構造：寸法図

審査

アオキ

94.04.14

承認

クボタ

94.04.14

投影法

NTS

尺度

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

栃木図番

3YAA66954

0

4

5

100

6

7

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006

