






3YAAA|392



室内機




ワイヤレスリモコン



Pから見る（下引配管位置）





埋込ボルト用穴
(左右) 10.5×20
ボードアンカー用
切欠穴 (左右)




※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。

背面図



注記

1. 室内機のサービススペースは左右が50mm、上は50mm 必要です。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 接続ケーブルは、 $\phi 1.6 \times 2$ または $\phi 2.0 \times 2$ の単線 Fケーブルを使用します。
4. 電源コードの長さとはプラグ形状




PL

署 名	年 月 日	投影法	尺度	名称
製図	タケウチ	2001.07.19	NTS	RAM-25NXP 構造:寸法図
審査	ワタナベ	2001.07.19		板木図番 再入庫 入庫 2001-08 09
承認	オカムラ	2001.07.21	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	3YAAA1392

仕様表

形 式		室 内 機		
		25クラス		
		RAM-25NXP		
電源 (50/60Hz)		—		
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)		—	
	熱交換器フィン形状		スリット	
	冷媒制御装置		—	
	冷媒切替装置		—	
	冷媒	種 類	R410A	
		封入量 (g)	—	
	過負荷保護装置		—	
	配 管	配管接続方式		フレア
パイプ径 細 径 (外径φmm) 太 径		φ6.35		
		φ9.52		
		配管セット		P-24VR, 28VR
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)		20	
	フ ァ ン 種 類		貫流ファン	
	風量 (m ³ /h) (冷房・暖房)	強風	470・540	
		弱風	440・490	
		微風	400・440	
		静	350・390	
電 気 特 性	消費電力 (W)	冷房	能力・電気特性表による	
		暖房		
	運転電流 (A)	冷房		
		暖房		
	始動電流 (A)	冷房		—
		暖房		—
接続ケーブルの本数		2 (室内受電の場合は4)		
分岐回路の種類 (A)		—		
呼 称 能 力		冷房	2.5	
		暖房	3.6	
機 能	据 付 方 式		背面引掛	
	主操作スイッチ		プッシュボタン(ワイレス) RAR-2L2	
	表示ランプ		タイマー, 運転, 除湿	
	風速切替		自動, 強風, 弱風, 微風, 静	
キャビネット色		ホワイト・ナチュラルブラウン		
騒音 (dB) (冷房・暖房)		強風	38・39	
		弱風	36・36	
		微風	33・33	
		静	30・30	
外形寸法 (mm)	高さ	285		
	幅	798		
	奥行	193+10		
製品質量 (kg)		8		
ドレン接続口 (外径φmm)		16		
付 属 品		据付部品一式		

- ・本仕様は予告なく変更することがあります。



署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 タケウチ	2001・10・15	⊙	NTS	RAM-25NXP 配線図
審査 ワタナベ	2001・10・15	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
承認 オカムラ	2001・10・16			
		栃木図番	再入庫	入庫
		3YDAA1766		2001-10-22