










8968 | 3668

室内機



注記


1. 室内機のサービススペースは左右が 50 mm、上は 50 mm 必要です。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 接続ケーブルは、 $\phi 1.6 \times 2$ または $\phi 2.0 \times 2$ の単線 F ケーブルを使用します。

仕様表

形 式			室 内 機			
			25クラス			
			RAM-25NXS			
電源 (50/60Hz)			—			
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)		—			
	熱交換器フィン形状		スリット			
	冷媒制御装置		—			
	冷媒切替装置		—			
	冷媒	種 類	R410A			
		封入量 (g)	—			
	過負荷保護装置		—			
	配 管	配管接続方式		フレア		
		パイプ径 (外径φmm)	細 径	φ6.35		
太 径			φ9.52			
配管セット		P-24VR, 28VR				
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)		20			
	フ ァ ン 種 類		貫流ファン			
	風量 (m³/h) (冷房・暖房)	強 風	470・540			
		弱 風	440・490			
		微 風	400・440			
静		350・390				
電 気 特 性	消費電力 (W)	冷房	能力・電気特性表による			
		暖房				
	運転電流 (A)	冷房				
		暖房				
	始動電流 (A)	冷房			—	
		暖房			—	
接続ケーブルの本数		2				
分岐回路の種類 (A)		—				
呼 称 能 力 (kW)		冷房	2.5			
		暖房	3.6			
機 能	据 付 方 式		背面引掛			
	主操作スイッチ		プッシュボタン(ワイヤレス) RAR-2L2			
	表示ランプ		タイマー, 運転, 除湿			
	風 速 切 替		自動, 強風, 弱風, 微風, 静			
キャビネット色			ホワイト・ナチュラルブラウン			
騒 音 (dB) (冷房・暖房)		強 風	38・39			
		弱 風	36・36			
		微 風	33・33			
		静	30・30			
外 形 寸 法 (mm)		高 さ	285			
		幅	798			
		奥 行	193+10			
製 品 質 量 (kg)			8			
ドレン接続口 (外径φmm)			16			
付 属 品			据付部品一式			

- ・本仕様は予告なく変更することがあります。

署名	年月日	投影法	尺度	名称		
製図	タケウチ	2001.07.19		NTS	RAM-25NXS	構造:寸法図
審査	ワタナベ	2001.07.19	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			桁木図番 再入庫 入庫 2001-08 09
承認	オカムラ	2001.07.21				



署 名		年 月 日	投影法	尺度	名称			
製図	タケウチ	2001・08・07		NTS	RAM-25NXS		配線図	
審査	ワタナベ	2001・08・08			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	栃木図番	再入庫	入庫 2001-08 29
		.						
承認	オカムラ	2001・08・08			3YDAA1395			