










室内機



注記


1. 室内機のサービススペースは左右が 50 mm、上は 50 mm 必要です。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 接続ケーブルは、 $\phi 1.6 \times 2$ または $\phi 2.0 \times 2$ の単線 F ケーブルを使用します。


仕様表

形 式			室 内 機		
			28クラス		
			RAM-28NKK		
電源 (50/60Hz)			—		
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)		—		
	熱交換器フィン形状		スリット		
	冷媒制御装置		—		
	冷媒切替装置		—		
	冷媒	種 類	R410A		
		封入量 (g)	—		
	過負荷保護装置		—		
	配 管	配管接続方式		フレア	
		パイプ径 (外径φmm)	細 径	φ6.35	
太 径			φ9.52		
配管セット		P-24VR, 28VR			
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)		20		
	フ ァ ン 種 類		貫流ファン		
	風量 (m³/h) (冷房・暖房)	強 風	490・560		
		弱 風	440・510		
		微 風	400・460		
静		350・410			
電 気 特 性	消費電力 (W)	冷房	能力・電気特性表による		
		暖房			
	運転電流 (A)	冷房			
		暖房			
	始動電流 (A)	冷房	—		
		暖房	—		
接続ケーブルの本数		2			
分岐回路の種類 (A)		—			
呼 称 能 力 (kW)		冷房	2.8		
		暖房	4.0		
機 能	据 付 方 式		背面引掛		
	主操作スイッチ		プッシュボタン(ワイヤレス) RAR-2L2		
	表 示 ラ ン プ		タイマー, 運転, 除湿		
	風 速 切 替		自動, 強風, 弱風, 微風, 静		
キャビネット色			ホワイト・ナチュラルブラウン		
騒 音 (dB) (冷房・暖房)		強 風	39・40		
		弱 風	36・37		
		微 風	33・34		
		静	30・31		
外 形 寸 法 (mm)		高 さ	285		
		幅	798		
		奥 行	193+10		
製 品 質 量 (kg)			8		
ドレン接続口 (外径φmm)			16		
付 属 品			据付部品一式		

- ・本仕様は予告なく変更することがあります。

署名	年月日	投影法	尺度	名称		
製図	タケウチ	2001.07.21		NTS	RAM-28NXK	構造:寸法図
審査	ワタナベ	2001.07.21	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			桁木図番 再入庫 入庫 2001-08 09
承認	オカムラ	2001.07.21				



署 名		年 月 日	投影法 	尺度 NTS	名称 RAM-28NXK 配線図			
製図	タケウチ	2001・08・07			栃木図番 3YDAA1411		再入庫	入庫 2001-08 29
審査	ワタナベ	2001・08・08						
		.						
承認	オカムラ	2001・08・08			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			