










3YAAA | 369

室内機



注記


1. 室内機のサービススペースは左右が 50 mm、上は 50 mm 必要です。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 接続ケーブルは、 $\phi 1.6 \times 2$  または  $\phi 2.0 \times 2$  の単線 F ケーブルを使用します。


仕様表

|                    |                                   |                |                        |     |
|--------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|-----|
| 形 式                |                                   | 室 内 機          |                        |     |
|                    |                                   | 28クラス          |                        |     |
|                    |                                   | RAM-28NXS      |                        |     |
| 電源 (50/60Hz)       |                                   | —              |                        |     |
| 冷 凍 装 置            | 圧縮機出力 (W)                         |                | —                      |     |
|                    | 熱交換器フィン形状                         |                | スリット                   |     |
|                    | 冷媒制御装置                            |                | —                      |     |
|                    | 冷媒切替装置                            |                | —                      |     |
|                    | 冷媒                                | 種 類            | R410A                  |     |
|                    |                                   | 封入量 (g)        | —                      |     |
|                    | 過負荷保護装置                           |                | —                      |     |
|                    | 配 管                               | 配管接続方式         |                        | フレア |
| パイプ径 細径<br>(外径φmm) |                                   | 太径             | φ6.35                  |     |
|                    |                                   |                | φ9.52                  |     |
| 配管セット              |                                   | P-24VR, 28VR   |                        |     |
| 送 風 装 置            | ファンモータ出力 (W)                      |                | 20                     |     |
|                    | フ ァ ン 種 類                         |                | 貫流ファン                  |     |
|                    | 風量 (m <sup>3</sup> /h)<br>(冷房・暖房) | 強風             | 490・560                |     |
|                    |                                   | 弱風             | 440・510                |     |
|                    |                                   | 微風             | 400・460                |     |
| 静                  |                                   | 350・410        |                        |     |
| 電 気 特 性            | 消費電力 (W)                          | 冷房             | 能力・電気特性表による            |     |
|                    |                                   | 暖房             |                        |     |
|                    | 運転電流 (A)                          | 冷房             |                        |     |
|                    |                                   | 暖房             |                        |     |
|                    | 始動電流 (A)                          | 冷房             |                        | —   |
|                    |                                   | 暖房             |                        | —   |
| 接続ケーブルの本数          |                                   | 2              |                        |     |
| 分岐回路の種類 (A)        |                                   | —              |                        |     |
| 呼 称 能 力            |                                   | 冷房             | 2.8                    |     |
| (kW)               |                                   | 暖房             | 4.0                    |     |
| 機 能                | 据 付 方 式                           |                | 背面引掛                   |     |
|                    | 主操作スイッチ                           |                | プッシュボタン(ワイヤレス) RAR-2L2 |     |
|                    | 表 示 ラ ン プ                         |                | タイマー, 運転, 除湿           |     |
|                    | 風 速 切 替                           |                | 自動, 強風, 弱風, 微風, 静      |     |
| キャビネット色            |                                   | ホワイト・ナチュラルブラウン |                        |     |
| 騒音 (dB)<br>(冷房・暖房) | 強風                                | 39・40          |                        |     |
|                    | 弱風                                | 36・37          |                        |     |
|                    | 微風                                | 33・34          |                        |     |
|                    | 静                                 | 30・31          |                        |     |
| 外形寸法<br>(mm)       | 高さ                                | 285            |                        |     |
|                    | 幅                                 | 798            |                        |     |
|                    | 奥行                                | 193+10         |                        |     |
| 製品質量 (kg)          |                                   | 8              |                        |     |
| ドレン接続口 (外径φmm)     |                                   | 16             |                        |     |
| 付 属 品              |                                   | 据付部品一式         |                        |     |

- ・本仕様は予告なく変更することがあります。

|     |      |            |                                                                                       |     |           |                   |
|-----|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------|
| 署 名 |      | 年 月 日      | 投影法                                                                                   | 尺度  | 名称        |                   |
| 製図  | タケウチ | 2001.07.19 |  | NTS | RAM-28NXS | 構造:寸法図            |
| 審査  | ワタナベ | 2001.07.19 | Hitachi Appliances, Inc.<br>Tokyo Japan                                               |     |           | 栃木図番<br>3YAAA1369 |
|     |      | .          |                                                                                       |     |           |                   |
| 承認  | オカムラ | 2001.07.21 |                                                                                       |     |           |                   |



|     |      |            |                                                                                       |                                         |           |           |     |                  |
|-----|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----|------------------|
| 署 名 |      | 年 月 日      |  | 投影法                                     | 尺度        | 名称        |     |                  |
| 製図  | タケウチ | 2001・08・07 |                                                                                       | Hitachi Appliances, Inc.<br>Tokyo Japan | NTS       | RAM-28NXS |     | 配線図              |
| 審査  | ワタナベ | 2001・08・08 |                                                                                       |                                         |           | 栃木図番      | 再入庫 | 入庫<br>2001-08-29 |
|     |      | .          |                                                                                       |                                         |           |           |     |                  |
| 承認  | オカムラ | 2001・08・08 |                                                                                       |                                         | 3YDAA1396 |           |     |                  |