

3YAAA1372

室内機

ワイヤレスリモコン

785

上部吸込口

171

58

20.5

798

285

空気吐出口

左右風向板

上下風向板

P

フロントグリル

47

6.5

Pから見る（下引配管位置）

47

30

60

10

13

60

45

据付板

天井面（回縁）

174

450

174

75

50

21

5

41

257.5

203.5

14

60

450

600

663

75

36.5

45

288

798

壁穴φ65

ドレンホース

配管引出し穴中心線

本体中心線

背面図

約300

約380

約350

据付板

203

193

7

60

6.5

47

174

65

70

450

70

174

23

45

背面から見る（配管引出寸法）

ドレン取出し口

ドレンホース

ツユトイ

φ65配管用壁穴位置

ドレンキャップ接続口

細径配管（φ6.35）接続用

太径配管（φ12.7）接続用

接続コード

室内機

接続ケーブル

室外機

端子台

C

茶赤

DC35V

端子台

C

茶赤

注記

1. 室内機のサービススペースは左右が50mm、上は50mm必要です。

2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

3. 室外機に配管を接続する時は、室内機に同梱の異径フレアアダプター（3分→4分）を使用します。

4. 接続ケーブルは、φ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

仕様表

形 式		室 内 機	
		50クラス	
		RAM-50NXS	
電源（50／60HZ）		—	
冷凍装置	圧縮機出力（W）	—	
	熱交換器フィン形状	スリット	
	冷媒制御装置	—	
	冷媒切替装置	—	
	冷媒種類	R410A	
	冷媒封入量（g）	—	
過負荷保護装置	—		
配管	配管接続方式	フレア	
	パイプ径（外径φmm）	細径	φ6.35
	太径	φ12.7	
	配管セット	P-45VK2, 410VK2	
送風装置	ファンモータ出力（W）	20	
	ファン種類	貫流ファン	
電気特性	風量（m ³ /h）	強風	580・640
		弱風	540・560
	（冷房・暖房）	微風	460・500
		静	400・420
消費電力（W）	冷房	能力・電気特性表による	
	暖房		
	運転電流（A）	冷房	
	始動電流（A）	暖房	
接続ケーブルの本数	2		
	分岐回路の種類（A）	—	
呼称能力（kW）	冷房	5.0	
	暖房	6.7	
機能	据付方式	背面引掛	
	主操作スイッチ	プッシュボタン（ワイヤレス）RAR-2L2	
	表示ランプ	タイマー、運転、除湿	
	風速切替	自動、強風、弱風、微風、静	
キャビネット色		ホワイト・ナチュラルブラウン	
騒音（dB）	（冷房・暖房）	強風	45・45
		弱風	42・41
		微風	37・38
		静	33・34
外形寸法（mm）	高さ	285	
	幅	798	
	奥行	193+10	
製品質量（kg）	9		
ドレン接続口（外径φmm）	16		
付属品	据付部品一式		

・本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

タケウチ

2001・07・19

第一角法

NTS

RAM-50NXS

構造:寸法図

審査

ワタナベ

2001・07・19

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

2001-08

09


承認

オカムラ

2001・07・21

3YAAA1372

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006



署 名		年 月 日	投影法	尺度	名称			
製図	タケウチ	2001・08・07		NTS	RAM-50NXS		配線図	
審査	ワタナベ	2001・08・08			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	栃木図番	再入庫	入庫 2001-08 29
		.						
承認	オカムラ	2001・08・08			3YDAA1399			

