




仕様表


ユニット タイプ				マルチ室内ユニット	
				壁掛	
形名				RAM-A40CS	
電源 (50/60Hz)				単相 200V (室外受電)	
冷房	定格	冷房能力	kW	接続する室外ユニットの外装図に 記載の「能力・電気特性表」を 参照してください。	
		消費電力	W		
		運転電流	A		
		力率	%		
暖房	定格	暖房能力	kW	〔マルチ用室内ユニットの冷房・ 暖房仕様は室内ユニットの能力と 接続する室外ユニットによって 異なります。〕	
		消費電力	W		
		運転電流	A		
		力率	%		
	低温	能力	kW		
		消費電力	W		
始 動 電 流			A		
通年エネルギー消費効率		JIS C 9612:2013 JIS C 9612:2006 (廃)		室外ユニットの外装図に記載	
熱交換器 フィン形状				スリット	
フ ァ ン	種 類		貫流ファン		
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	690・810	
		強 風	m³/h	570・730	
		弱 風	m³/h	460・560	
		微 風	m³/h	370・370	
		静	m³/h	320・310	
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	62・61		
	強 風	dB	57・58		
	弱 風	dB	52・51		
	微 風	dB	48・43		
	静	dB	46・40		
ワイヤレスリモコンスイッチ形名				RAR-5C2	
電源プラグ		容量	V-A	室外ユニットの外装図に記載	
		形状			
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0		
	芯 数	芯	3		
冷媒配管	接続方式		フレア		
	液側 (φ)	mm	6.35		
	ガス側 (φ)	mm	9.52		
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16	
外装色 (近似マンセルNo.)			クリアホワイト (N9.5)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	280X780X210	
梱包寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	290X820X330	
質量 (製品・梱包)			kg	8・9.5	

- (1) 仕様は、改良のため変更することがあります。
(2) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		CAD
DWN.	S.Iijima	2012-12-04		NTS	RAM-A40CS 構造・寸法図		
CHKD.	S.Takeuchi	2012-12-04			TOCHIGI DWG. No.		
APPD.	T.Watanabe	2012-12-04			3YAA BB0035840		
			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		REGD. 2012 1204		


BB0035841

回路図



配線図

RAM-A40CS



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の ^{※2}HA接続コードを差込んで ^{※3}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の ^{※4}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の ^{※6}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のDIPスイッチを切換えて設定を行います)
- ・ワイヤードリモコンを接続する場合
室内基板の〔ワイヤードリモコン〕CN20に別売の ^{※7}ワイヤードリモコンの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の ^{※2}HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください。
(室内基板のディップスイッチで設定を行います。)

- ※1 HAシステムご使用の際は室内制御基板上のDSW1の1番カードキー選択を必ず「無」にしてください。「有」の場合、誤動作の原因となります。
- ※2 HA接続コード：SP-HAC1
- ※3 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※5 カードキーをご使用の際は室内制御基板上のDSW1の1番カードキー選択を必ず「有」にしてください。「無」の場合、誤動作の原因となります。
- ※6 カードキー接続コード：SP-CK01
- ※7 ワイヤードリモコン：SP-WD1又はSP-WD2

MSD.		JOB NO.		PROT.	A
SIGNATURE	DATE	PROJECTION	TITLE	CAD RAM-A40CS 回路図・配線図	
DWN. S.Iijima	2012-12-03	SCALE	NTS		
CHKD. K.Sutou	2012-12-04				
APPD. S.Takeuchi	2012-12-04				
Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG.No.		3YDA BB0035841 REGD 2012 1204	