




仕様表


ユニット タイプ				マルチ室内ユニット	
形名				壁掛	
電源 (50/60Hz)				RAM-E25CS	
				単相 200V (室外受電)	
冷房	定格	冷房能力	kW	接続する室外ユニットの外装図に 記載の「能力・電気特性表」を 参照してください。	
		消費電力	W		
		運転電流	A		
		力率	%		
暖房	定格	暖房能力	kW	〔マルチ用室内ユニットの冷房・ 暖房仕様は室内ユニットの能力と 接続する室外ユニットによって 異なります。〕	
		消費電力	W		
		運転電流	A		
		力率	%		
	低温	能力	kW		
		消費電力	W		
始動電流		A			
通年エネルギー消費効率		JIS C 9612:2013 JIS C 9612:2005 (区分)		室外ユニットの外装図に記載	
熱交換器 フィン形状					
ファン	種 類			スリット 貫流ファン	
	風量 (冷房・暖房)	急速	m³/h	620・680	
		強風	m³/h	440・530	
		弱風	m³/h	370・440	
		微風	m³/h	320・360	
		静	m³/h	250・290	
		音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急速	dB	62・61
強風	dB		54・56		
弱風	dB		50・50		
微風	dB		47・45		
静	dB		43・41		
ワイヤレスリモコンスイッチ形名			RAR-5C5		
電源プラグ	容量	V-A	室外ユニットの外装図に記載		
	形状				
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0		
	芯数	芯	3		
冷媒配管	接続方式		フレア		
	液側 (φ)	mm	6.35		
	ガス側 (φ)	mm	9.52		
ドレン接続口外径 (φ)		mm	16		
外装色 (近似マンセルNo.)			クリアホワイト (N9.5) シャインベージュ (10YR7/2)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)		mm	295X798X258		
梱包寸法 (高さ×幅×奥行)		mm	350X850X360		
質量 (製品・梱包)		kg	11・14		

- (1) 仕様は、改良のため変更することがあります。
(2) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		CAD
DWN.	S.Iijima	2012-12-04		NTS	RAM-E25CS 構造・寸法図		
CHKD.	S.Takeuchi	2012-12-04			TOCHIGI DWG. No.		
					3YAA BB0035820		
APPD.	T.Watanabe	2012-12-04	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		REGD. 2012 1204		

BB0035821

回路図




制御回路

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の【テスト端子】CN6に別売の^{*2}HA接続コードを差込んで^{*3}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の【H-LINK】CN7に別売の^{*4}RACアダプターの端子を差し込んでください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の【テスト端子】CN6に別売の^{*6}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のDIPスイッチを切替えて設定を行います)

- ※1 HAシステムご使用の際は室内制御基板上のDSW1の1番カードキー選択を必ず「無」にしてください。「有」の場合、誤動作の原因となります。
- ※2 HA接続コード：SP-HAC1
- ※3 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※5 カードキーをご使用の際は室内制御基板上のDSW1の1番カードキー選択を必ず「有」にしてください。「無」の場合、誤動作の原因となります。
- ※6 カードキー接続コード：SP-CKC1

配線図 RAM-E25CS



SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. S.Iijima	2012-12-03	⊕	NTS	RAM-E25CS 回路図・配線図	
CHKD. K.Sutou	2012-12-04			Hitachi-Johnson Controls	
	2012-12-04			Air Conditioning, Inc.	
APPD. T.Watanabe	2012-12-04			TOCHIGI DWG. No.	
				3YDA BB0035821	