





仕様表

ユニット タイプ				マルチ室内ユニット 壁掛	
形名				RAM-E36CS	
電源 (50/60Hz)				単相 200V (室外受電)	
冷房	定格	冷房能力	kW	接続する室外ユニットの外装図に 記載の「能力・電気特性表」を 参照してください。	
		消費電力	W		
		運転電流	A		
		力率	%		
暖房	定格	暖房能力	kW	〔マルチ用室内ユニットの冷房・ 暖房仕様は室内ユニットの能力と 接続する室外ユニットによって 異なります。〕	
		消費電力	W		
		運転電流	A		
		力率	%		
	低温	能力	kW		
		消費電力	W		
始動電流			A		
通年エネルギー消費効率		JIS C 9612:2013 JIS C 9612:2005 (区分)		室外ユニットの外装図に記載	
熱交換器フィン形状				スリット	
ファン	種類		貫流ファン		
	風量 (冷房・暖房)	急速	m³/h	620・680	
		強風	m³/h	510・580	
		弱風	m³/h	410・480	
		微風	m³/h	320・360	
		静	m³/h	250・290	
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急速	dB	62・61		
	強風	dB	57・58		
	弱風	dB	52・52		
	微風	dB	47・45		
	静	dB	43・41		
ワイヤレスリモコンスイッチ形名				RAR-5C5	
電源プラグ		容量	V-A	室外ユニットの外装図に記載	
		形状			
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0		
	芯数	芯	3		
冷媒配管	接続方式		フレア		
	液側 (φ)	mm	6.35		
	ガス側 (φ)	mm	9.52		
ドレン接続口外径 (φ)		mm	16		
外装色 (近似マンセルNo.)				クリアホワイト (N9.5)	
製品寸法 (高さ×幅×奥行)		mm	295X798X258		
梱包寸法 (高さ×幅×奥行)		mm	350X850X360		
質量 (製品・梱包)		kg	11・14		

(1) 仕様は、改良のため変更することがあります。
(2) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。

- 注記
- 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
 - 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
 - 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。


ワイヤレスリモコン リモコンホルダー




SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No. 3YAA BB0035824	REGD. 2012 1204
DWN.	S.Iijima	2012-12-04	⊕	NTS	RAM-E36CS 構造・寸法図			
CHKD.	S.Takeuchi	2012-12-04						
APPD.	T.Watanabe	2012-12-04						

BB0035825

回路図




制御回路



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*2}HA接続コードを差込んで^{*3}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の^{*4}RACアダプターの端子を差し込んでください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*6}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のDIPスイッチを切替えて設定を行います)

- ※1 HAシステムご使用の際は室内制御基板上のDSW1の1番カードキー選択を必ず「無」にしてください。「有」の場合、誤動作の原因となります。
- ※2 HA接続コード：SP-HAC1
- ※3 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※5 カードキーをご使用の際は室内制御基板上のDSW1の1番カードキー選択を必ず「有」にしてください。「無」の場合、誤動作の原因となります。
- ※6 カードキー接続コード：SP-CKC1

配線図 RAM-E36CS



SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. S.Iijima	2012-12-03	⊕	NTS	RAM-E36CS 回路図・配線図	
CHKD. K.Sutou	2012-12-04			TOCHIGI DWG. No.	
S.Takeuchi	2012-12-04			3YDA BB0035825	
APPD. T.Watanabe	2012-12-04				