







3YAA70466

室内機



注記

1. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
2. 接続ケーブルは、φ1.6 (またはφ2.0) × 2 のFケーブルを使用します。



仕様表

形 式		室内機
		28クラス RAMP-28GX
電源 (50/60Hz)		—
冷凍装置	圧縮機出力 (W)	—
	熱交換器フィン形状	アコーディオンスリット
	冷媒制御装置	—
	冷媒切替装置	—
	冷媒種類	—
	封入量 (g)	—
	過負荷保護装置	—
配管	配管接続方式	フレア
	パイプ径 細径 (外径φmm)	φ6.35
	パイプ径 太径 (外径φmm)	φ9.52
送風装置	配管セット	P-24VK2, 28VK2
	ファンモータ出力 (W)	20
	ファン種類	貫流ファン
	風量 (m³/h) (冷房・暖房)	強風 390・560 弱風 360・510 微風 320・460
電気特性	消費電力 (W)	冷房 能力・電気特性表による 暖房
	運転電流 (A)	冷房 暖房
	始動電流 (A)	冷房 — 暖房 —
	接続ケーブルの本数	2
	分岐回路の種類 (A)	—
呼称能力	冷房 (kW)	2.8
	暖房 (kW)	4.0
機能	据付方式	天井埋込みカセット
	主操作スイッチ	プッシュボタン (ワイレス) RAR-1L4
	表示ランプ	運転, タイマー, ホットキープ
	風速切替	自動, 強風, 弱風, 微風
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風	35・38
	弱風	32・35
	微風	29・32
外形寸法 (mm)	高さ	180
	幅	965
	奥行	370
製品質量 (kg)		13
ドレン接続口 (外径φmm)		VP20接続
付属品		据付部品一式

・本仕様は予告なく変更することがあります。

	備考			投影法 	尺度 NTS	
入庫 	製図 イイジマ	95.07.05	名称	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		桧木図番 3YAA70466
審査 ミツタ	95.07.05	RAMP-28GX				
承認 ナカサワ	95.07.05	構造：寸法図				

