





室内機





注記

1. 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。

2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

3. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線Fケーブルを使用します。

ワイヤレスリモコン | リモコンホルダー



仕様表

ユニットタイプ				マルチ室内ユニット	
形名				壁掛	
電源 (50/60Hz)				RAM-SA22S	
電源 (50/60Hz)				単相 200V (室外受電)	
冷房	定格	冷房能力	kW	接続する室外ユニットの外送図に記載の「能力・電気特性表」を参照してください。	
		消費電力	W		
		運転電流	A		
		力率	%		
暖房	定格	暖房能力	kW	〔マルチ用室内ユニットの冷房・暖房仕様は室内ユニットの能力と接続する室外ユニットによって異なります。〕	
		消費電力	W		
		運転電流	A		
		力率	%		
	低温	能力	kW		
		消費電力	W		
始動電流		A			
通年エネルギー消費効率		JIS C 9612:2013	室外ユニットの外送図に記載		
		JIS C 9612:2005 (区別)			
熱交換器フィン形状					
ファン	種 類		貫流ファン		
	風量 (冷房・暖房)	急速	m ³ /h	620・720	
		強風	m ³ /h	460・540	
		弱風	m ³ /h	380・450	
		微風	m ³ /h	340・350	
		静	m ³ /h	290・310	
		音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急速	dB	60・57
強風	dB		52・50		
弱風	dB		49・46		
微風	dB		47・43		
静	dB		45・40		
ワイヤレスリモコンスイッチ形名			RAR-5C2		
電源プラグ	容量	V-A	室外ユニットの外送図に記載		
	形状				
室内外接続ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0		
	芯 数	芯	3		
冷媒配管	接続方式		フレア		
	液側 (φ)	mm	6.35		
	ガス側 (φ)	mm	9.52		
ドレン接続口外径 (φ)		mm	16		
外装色 (近似マンセル No.)			クリアホワイト (N9.5)		
			シャインベージュ (10YR7/2)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)		mm	280X780X210		
梱包寸法 (高さ×幅×奥行)		mm	290X820X330		
質量 (製品・梱包)		kg	8・9.5		


(1)仕様は、改良のため変更することがあります。

(2) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	Y.Tanaka	2024-09-10		NTS	RAM-SA22S 構造・寸法図	
CHKD.	Y.Ishiki	2024-09-11	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0028939
APPD.	Y.Ishiki	2024-09-11				
						REGD. REGD. 2024 0918


1
NN0028946

回路図



配線図

RAM-SA22S



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の [テスト端子] CN6に別売の *²HA接続コードを
差込んで *³標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の [H-LINK] CN7に別売の *⁴RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の [テスト端子] CN6に別売の *⁶カードキー接続コード
を差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のDIPスイッチを切換えて設定を行います)
- ・ワイヤードリモコンを接続する場合
室内基板の [ワイヤードリモコン] CN20に別売の *⁷ワイヤード
リモコンの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板の [テスト端子] CN6に別売の *²HA接続コードを
差込んでドレンアップキットと接続してください。
(室内基板のディップスイッチで設定を行います。)

- *¹ HAシステムご使用の際は室内制御基板上のDSW1の1番
カードキー選択を必ず「無」にしてください。「有」の場合、
誤動作の原因となります。
- *² HA接続コード：SP-HAC1
- *³ 標準アダプター：HA-S100TSA
- *⁴ RACアダプター：PSC-6RAD
- *⁵ カードキーをご使用の際は室内制御基板上のDSW1の1番
カードキー選択を必ず「有」にしてください。「無」の場合、
誤動作の原因となります。
- *⁶ カードキー接続コード：SP-CKC1
- *⁷ ワイヤードリモコン：SP-WD1又はSP-WD2

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0028946	REGD. 2024 0918
DWN.	Y.Tanaka	2024-09-10	⊕	NTS	RAM-SA22S 回路図・配線図			
CHKD.	Y.Ishiki	2024-09-11						
APPD.	Y.Ishiki	2024-09-11						