




仕様表


ユニット タイプ				マルチ室内ユニット		
				壁掛		
形名				RAM-SA40S		
電源 (50/60Hz)				単相 200V (室外受電)		
冷房	定格	冷房能力	kW	接続する室外ユニットの外送図に 記載の「能力・電気特性表」を 参照してください。		
		消費電力	W			
		運転電流	A			
		力率	%			
暖房	定格	暖房能力	kW	〔マルチ用室内ユニットの冷房・ 暖房仕様は室内ユニットの能力と 接続する室外ユニットによって 異なります。〕		
		消費電力	W			
		運転電流	A			
		力率	%			
	低温	能力	kW			
		消費電力	W			
始 動 電 流			A			
通年エネルギー消費効率		JIS C 9612:2013 JIS C 9612:2005 (再発)		室外ユニットの外送図に記載		
熱交換器 フィン形状				スリット		
フ ァ ン	風 量 (冷房・暖房)	種 類		貫流ファン		
		急速	m³/h	690・810		
			強 風	m³/h	570・730	
			弱 風	m³/h	460・560	
			微 風	m³/h	370・370	
			静	m³/h	320・310	
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急速	dB	62・61			
	強 風	dB	57・58			
	弱 風	dB	52・51			
	微 風	dB	48・43			
	静	dB	46・40			
ワイヤレスリモコンスイッチ形名				RAR-5C2		
電源プラグ		容量	V-A	室外ユニットの外送図に記載		
		形状				
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0			
	芯 数	芯	3			
冷媒配管	接続方式		フレア			
	液側 (φ)	mm	6.35			
	ガス側 (φ)	mm	9.52			
ドレン接続口外径 (φ)		mm	16			
外装色 (近似マンセルNo.)				クリアホワイト (N9.5)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)		mm	280X780X210			
梱包寸法 (高さ×幅×奥行)		mm	290X820X330			
質量 (製品・梱包)		kg	8・9.5			

(1) 仕様は、改良のため変更することがあります。
(2) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0028943	REGD. 2024 0918
DWN.	Y.Tanaka	2024-09-10	⊕	NTS	RAM-SA40S 構造・寸法図			
CHKD.	Y.Ishiki	2024-09-11						
APPD.	Y.Ishiki	2024-09-11						


0968700NN

回路図



配線図

RAM-SA40S



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の ^{※2}HA接続コードを
差込んで ^{※3}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の ^{※4}RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の ^{※6}カードキー接続コード
を差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のDIPスイッチを切換えて設定を行います)
- ・ワイヤードリモコンを接続する場合
室内基板の〔ワイヤードリモコン〕CN20に別売の ^{※7}ワイヤード
リモコンの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の ^{※2}HA接続コードを
差込んでドレンアップキットと接続してください。
(室内基板のディップスイッチで設定を行います。)

- ※1 HAシステムご使用の際は室内制御基板上のDSW1の1番
カードキー選択を必ず「無」にしてください。「有」の場合、
誤動作の原因となります。
- ※2 HA接続コード：SP-HAC1
- ※3 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※5 カードキーをご使用の際は室内制御基板上のDSW1の1番
カードキー選択を必ず「有」にしてください。「無」の場合、
誤動作の原因となります。
- ※6 カードキー接続コード：SP-CKC1
- ※7 ワイヤードリモコン：SP-WD1又はSP-WD2

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0028950	REGD. 2024 0917
DWN.	Y.Tanaka	2024-09-10	⊕	NTS	RAM-SA40S 回路図・配線図			
CHKD.	Y.Ishiki	2024-09-11						
APPD.	Y.Ishiki	2024-09-11						

CAD

REGD.
2024
0917