

3YAAA2575

A

B


C

D


E

F




室内機



ドレンアップ図




据付必要寸法




ワイヤレスリモコン

注記


1. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
2. 配管は長さ25m以内です。
3. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
4. 接続ケーブルは $\phi 1.6 \times 2$ または $\phi 2.0 \times 2$ の単線Fケーブルを使用します。



室外機



室外機サービススペース



仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電源		(50/60Hz)	RAP-28NX	RAC-P28NX2
冷凍装置	圧縮機出力 (W)		-	800
	熱交換器フィン形状		スリット	コルゲート
	冷媒制御装置		電動膨張弁	
	冷媒切換装置		四方弁	
	冷媒種類		R410A	
	冷媒封入量 (g)		1200	
配管	過負荷保護装置		自動復帰形	
	配管接続方式		フレア	
	パイプ径 細径 (外径 ϕ mm)		$\phi 6.35$	
	パイプ径 太径		$\phi 9.52$	
送風装置	配管セット		P-24VR, P-28VR	
	ファンモータ出力 (W)		20	20
	ファン種類		貫流ファン	プロペラファン
	風量 強 (冷房・暖房) (m^3/h)		450・560	1,500・1,450
電気特性	風量 弱		430・500	-
	風量 微		410・440	-
	運転冷房電流 (A)		3.8	-
	運転暖房電流 (A)		-	-
消費電力 (%)	消費電力 (W)		745 (180~900)	-
	消費電力 (W)		960 (145~1,990)	-
	力率 (%)		99	-
	始動電流 (A)		3.8	-
接続ケーブルの本数	分岐回路の種類		2	15A
	コネクト形状		-	室外端子台直付
冷房特性	冷房能力 (kW)		2.8 (0.9~3.2)	-
	除湿能力 (g/h)		1.6	-
	冷房のめやす		8~12畳 (13~19 m^2)	-
暖房特性	暖房能力 (kW)		4.0 (0.9~6.6)	-
	電気ヒーター (W)		-	-
	暖房のめやす		9~11畳 (15~18 m^2)	-
機能	据付方式		天井埋め込み	-
	主操作スイッチ		ワイヤレスリモコン, プッシュボタン	RAR-2L2
	表示ランプ		運転, タイマー, ホットキープ	-
	風速切換		自動, 強, 弱, 微, 静	-
キャビネット (色, マンセルNo)			-	Tベージュ (5Y7/2)
外形寸法 (mm)	高さ		180	600
	幅		965	792+95
	奥行		370	299+46
製品質量 (kg)	質量		13	42
	騒音 (dB) (冷房・暖房)		38・41	43・45
	騒音 (dB) (冷房・暖房)		36・38	-
ドレン接続口	ドレン接続口 (外径 ϕ mm)		$\phi 20$ (VP20)	$\phi 16$
	付属品		据付部品一式	

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図	カタギリ	2002.06.04	NTS	RAP-28NX:RAC-P28NX2 構造:寸法図
審査	ワタナベ	2002.06.05		栃木図番
承認	オカムラ	2002.06.05		再入庫
		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		3YAAA2575
				2002-06-07

